

# PHILIPS

Ampul 18,5 W (Eş.  
150 W) A80 E27

Smart LED

Tüm renkler

Plastik

Kolay tak ve çalıştır özelliği

WiZ uygulaması veya ses ile kontrol edin



8719514437319



## Ruh halinize uyan renkli ışık

Yüksek lümenli Philips akıllı LED renkli ampulle evinizdeki her türlü standart lamba veya armatüre renkli ışığı getirin. Bu ampul WiZ bağlantılıdır. Mevcut Wi-Fi bağlantınızı kullanarak WiZ uygulamasıyla veya sesinizle kontrol edin.

### Kolay kurulum

- Kolay tak ve çalıştır özelliği

### Akıllı kontrol

- Akıllı telefonunuzla her yerden kontrol edin
- Sesli denetim ile eller serbest moda geçin

### Akıllı özellikler


- Işığınızı programlarla otomatikleştirin

### Işık modları

- Milyonlarca renk ve dinamik ışık modları
- Ayarlanabilir sıcak-soğuk beyaz modları ve önceden ayarlanmış modlar
- Ayarlı dinamik ışık modları ile sahneleri özelleştirin
- Evinizi ekstra parlaklıkla aydınlatın

# Özellikler

## Kolay tak ve çalıştır özelliği



WiZ, mevcut Wi-Fi yönlendiricinizle çalışır, ek ağ geçidi gerekli değildir. Yeni ışığınızı fişini takıp WiZ uygulamasını indirdiğinizde kullanmaya hazırsınız!

## Dilediğiniz yerden kontrol edin



WiZ ışıklarınızı nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kontrol edin. Evden ayrılmadan önce ışıklarınızı açık bırakıp bırakmadığınız konusunda endişelenmenize gerek yok. WiZ uygulaması, iOS ve Android için sunulmaktadır

## Sesli denetim ile eller serbest moda geçin



Işıklarınızı sadece sesinizle kontrol edin, Google veya Alexa ile entegrasyonu etkinleştirmeniz veya Siri kısıyollarınıza eklemeniz yeterli.

## Işığınızı programlarla otomatikleştirin

Işıklarınızı günlük veya haftalık rutinlerinize göre otomatikleştirin. Işığınızı siz eve gelmeden önce açılacak şekilde programlayın ve ihtiyaç duymadığınızda kapalı tutun.

## Milyonlarca renk ve dinamik ışık modları



Evinizde inanılmaz bir atmosfer oluşturmak için milyonlarca renkten oluşan paletten seçim yapın. Dinamik ışık efektlerimizdeki ortamınızın ışıldamasını sağlayan küçük farkların keyfini çıkarın.

## Ayarlanabilir sıcak-soğuk beyaz modları ve önceden ayarlanmış modlar



Enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaza kadar geniş bir aralıktan ya da faaliyetleriniz için en iyi ortamı oluşturmak için Odaklanma ve Rahatlama gibi önceden ayarlanmış modlar arasından seçim yapın.

## Özel Sahneler



Günlük anlarınız için mükemmel bir ortam yaratmak üzere farklı renkleri ve ışık modlarını birlikte kullanın. Sahneleri kaydet istediğiniz zaman uzaktan kumanda veya sesle kullan.

## Ekstra parlaklık



Bu yüksek lümenli ampul ile evinizi aydınlatın. Hem işlerinizi yaparken hem de rahatlatıcı etkinliklerde size yardımcı olacak yeterli parlaklığa sahip olan bu ışık, yüksek tavanlı geniş alanlarda da çok iyi performans gösterir.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: A80
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Evet

## Ampul boyutları

- Ağırlık: 0,3 kg

## Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

## Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): ≥90
- Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
- Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler
- Nominal ışık akısı: 2452 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 132

## Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 140 mA

## Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Ürün başlığı: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 150 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): E
- Güç: 18,5 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 19

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 163 mm
- Toplam uzunluk: 163 mm
- Genel genişlik: 83 mm

## Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000
- Nominal ışık akısı: 2452 lm
- Nominal güç: 18.5 W

## Servis

- Garanti: 2 yıl

## Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- EPREL Tescil Numarası: 1901103
- Akış ölçüm referansı: Sphere

## Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Evet

## Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8719514437319
- Net ağırlık: 0,22 kg
- Brüt ağırlık: 0,31 kg

- Yükseklik: 21,6 cm
- Uzunluk: 10,5 cm
- Genişlik: 10,7 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04  
Sürüm: 0.217

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)