

PHILIPS

Cicero Tařınabilir Lamba

Tařınabilir Lambalar

5000K

Siyah

Kısılabilir



8719514443730



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Sağlam tasarım ve optimum performansıylay Philips LED Performance masa ışığı, her ev alanına kalite ve parlaklık getiren mükemmel bir aydınlatma armatürüdür. Gözlerinizi yormayan rahat ışık.

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık

Özellikler

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz

EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz,

aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 30.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 5000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 30 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Taşınabilir Lambalar
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 1200 mA

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,36 kg
- Genel yükseklik: 198 mm
- Toplam uzunluk: 115 mm
- Genel genişlik: 115 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 115 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 180
- Işık rengi: 5000
- Şebeke elektriği: 5 V
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 6
- IP koruma sınıfı kodu: IP54 | Toz birikmesine ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf III – Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim



Yayın tarihi: 2025-09-17
Sürüm: 0.356

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com