

PHILIPS

Tyla Duvar Aplığı
9 W

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

4000 K

Antrasit

Sensör; Su Geçirmez



8719514476875



Yürürken veya dinlenirken güzel bir bahçe ışığının tadını çıkarın

Philips Tyla LED dış mekan duvar ışığı, dayanıklı döküm alüminyum çerçevede, antrasit gri çerçevelerle rahatlatıcı bir ışık sunar. Boştaiken soğuk beyaz ışık ile hoş bir ambiyans yaratır ve insanlar geldiğinde otomatik olarak aydınlanır.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- 25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Gelişmiş LED ışıklandırma

- LED sisteminde 5 yıllık garanti
- Yüksek kaliteli LED ışığı

Üstün kalite

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekan için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

8719514476875

Özel nitelikler

- Çift parlaklığa sahip ışık
- Hareket ve Geceden gündüze sensör entegredir

Yüksek kaliteli ışık

- Sıcak beyaz ışık 2700K

Özellikler

25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü



Güvenilir yüksek kaliteli LED ışık 25.000 saate kadar dayanır. Her gece mükemmel bahçe aydınlatmasının keyfini çıkarırken yıllarca bakım endişenizin olmayacağınıza bilerek içiniz rahat olabilir.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu aydınlatma armatürü için sunulan standart 2 yıllık garantiye ek olarak, Philips LED Sistem (LED modülü ve sürücü) için de 5 yıllık garanti sunar.

Yüksek kaliteli LED ışığı



Bu LED ışıklar Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir teknoloji kullanır. Anında açılırlar ve bahçenizdeki canlı renkleri ortaya çıkaran optimum ışık çıkışı üretirler.

Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler



Bu Philips ışık dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve üstün kaliteli sentetiklerden üretilmiştir.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Çift parlaklığa sahip ışık


Çift parlaklık özelliğiyle esnek ve çekici bir ambiyans yaratın. Işık, boştayken karanır ve etrafta birileri olduğunda otomatik olarak parlaklaşır. Böylece, ihtiyaç duyduğunuz her an doğru ışık seviyesini sunar.

Hareket ve Geceden gündüze sensör entegredir



Dahili hareket sensörü bulunan bu ışıklar, otomatik olarak hava karardıktan sonra eve döndüğünüzde sizi karşılar veya ziyaretçileriniz geldiğinde yanar. Benzersiz geceden gündüze özelliği, dışarıyı karanlık olduğunda ışıkları otomatik olarak açar; uzun yaz akşamları veya güvenliğinizi sağlamak için mükemmeldir.

Sıcak beyaz ışık 2700K



Beyaz ışık renginin farklı tonlarının, Kelvin (K) cinsinden ölçülen farklı renk sıcaklıklarıyla tanımlandığını biliyor muydunuz? Daha düşük renk sıcaklıkları sıcak, rahatlatıcı bir beyaz ışık üretirken, daha yüksek renk sıcaklıkları daha soğuk, daha enerji veren bir beyaz ışık üretir. Bu aydınlatma armatürü, 2700K'da sıcak, rahatlatıcı ışık üretir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- Gündüz ve gece sensörü: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet
- Hareket sensörü: Evet
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Sıcak Beyaz Işık: Hayır
- Şaheser: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 4000 K

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Sensör, Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,682 kg
- Genel yükseklik: 188 mm
- Toplam uzunluk: 184 mm
- Genel genişlik: 158 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 930
- Işık rengi: 4000
- Şebeke elektriği: 220-240
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I – Topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC – ürün: 8719514476875
- Net ağırlık: 0,68 kg
- Brüt ağırlık: 1,03 kg
- Yükseklik: 20 cm
- Uzunluk: 17,5 cm
- Genişlik: 21,5 cm



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.361

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com