

PHILIPS

Tyla Duvar Aplığı
1,2 W

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

3000 K

Antrasit

Sensör; Güneş Enerjili; Su
Geçirmez



8719514476912



Şimdiye kadarki en tasarruflu LED ışıklarımız

Philips karbon emisyonlarını ve malzeme atığını azaltmak ve enerji kullanımını düşürmek için yeni teknolojiyi kullanan Ultra Verimli güneş enerjili dış mekan LED ışığı geliştirdi. 50.000 saatlik inanılmaz ömrüyle Philips LED Dış mekan ışık muadillerinden 5 kat daha uzun ömürlüdür. Daha sürdürülebilir bir gezegen için ihtiyaç duyulan şey tam da bu.

Kolay kurulum

- Kablolara gerek yok

Çevreci aydınlatma çözümleri

- 50.000 saate kadar uzun kullanım ömrü
- Ultra Verimli Güneş Enerjisi

Gelişmiş LED ışıklandırma

- LED sisteminde 5 yıllık garanti

Üstün kalite

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekan için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

8719514476912

Özel nitelikler

- Çift parlaklığa sahip ışık
- Hareket ve Geceden gündüze sensör entegredir

Özellikler

Kabloları gerek yok




Bu ışık tamamen güneş enerjisiyle çalışır. Kabloları gerek olmaması sayesinde bu ışıkların bahçenizde veya diğer dış mekan alanlarınızda istediğiniz yere yerleştirilmesi ve yeniden konumlandırılması kolaydır.

50.000 saate kadar uzun kullanım ömrü



Güvenilir yüksek kaliteli LED ışık 50.000 saate kadar dayanır. Her gece mükemmel bahçe aydınlatmasının keyfini çıkarırken yıllarca bakım endişenizin olmayacağını bilerek içiniz rahat olabilir.

Ultra Verimli Güneş Enerjisi



Philips Ultra Verimli Güneş Enerjisi sistemiyle bu aydınlatma armatürleri, tam şarjlı bir pille 40 saate kadar aydınlatma sağlar. Gece boyunca veya kötü veya kapalı hava koşullarında bile parlak ışığın tadını çıkarın.

LED sisteminde 5 yıllık garanti




Bu aydınlatma armatürü için sunulan standart 2 yıllık garantiye ek olarak, Philips LED Sistem (LED modülü ve sürücüsü) için de 5 yıllık garanti sunar.

Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler



Bu Philips ışık dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve üstün kaliteli sentetiklerden üretilmiştir.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Çift parlaklığa sahip ışık

Çift parlaklık özelliğiyle esnek ve çekici bir ambiyans yaratın. Işık, boştaiken kararır ve etrafta birileri olduğunda otomatik olarak parlaklaşır. Böylece, ihtiyaç duyduğunuz her an doğru ışık seviyesini sunar.

Hareket ve Geceden gündüze sensör entegre



Dahili hareket sensörü bulunan bu ışıklar, otomatik olarak hava karardıktan sonra eve döndüğünüzde sizi karşılar veya ziyaretçileriniz geldiğinde yanar. Benzersiz geceden gündüze özelliği, dışarısı karanlık olduğunda ışıkları otomatik olarak açar; uzun yaz akşamları veya güvenliğinizi sağlamak için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 50.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- İki yönlü ışık huzmeleri: Hayır
- click!FIX montaj: Evet
- Gündüz ve gece sensörü: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet
- Hareket sensörü: Evet
- Güneş Enerjisi: Evet
- Şaheser: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000 K

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- LED Yenilikleri: UltraEfficient
- Ekstra Özellikler: Sensör, Güneş Enerjili, Su Geçirmez

Güç tüketimi

- Güç: 1,2

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,7 kg
- Genel yükseklik: 188 mm
- Toplam uzunluk: 184 mm
- Genel genişlik: 158 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 250
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık
- Şebeke elektriği: 4 V
- Armatür kısılabirliği: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: A
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514476912
- Net ağırlık: 0,65 kg
- Brüt ağırlık: 1 kg
- Yükseklik: 20 cm
- Uzunluk: 17,5 cm
- Genişlik: 21,5 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.394

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com