

PHILIPS

Güç kaynağı ünitesi
AB standart fişi

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

GardenLink

Siyah

Düşük Gerilim; Su Geçirmez



8719514476998



Kolayca takıp, bağlayıp keyfini çıkarabileceğiniz bahçe ışığı

Philips GardenLink düşük gerilimli ürün ailesi, kolay ve güvenli bir şekilde kendiniz kurabileceğiniz bir dizi dış mekan lambası sunar. Birden fazla ışığı tek bir güç kaynağına bağlayabilir ve standart bir prize takabilir, daha sonra istediğiniz zaman kolayca ek ışıklar ekleyebilir veya yerlerini değiştirebilirsiniz. Kablolama basittir ve düşük voltajlıdır, bu da size, çocuklarınıza veya evcil hayvanlarınıza zarar verme tehlikesi olmadığı anlamına gelir.

Kolay kullanım

- Tüm GardenLink aydınlatma armatürleri ve aksesuarlarla uyumludur
- Twist & Lock konnektörleri ile kurulumu kolaydır

Güvenli kullanım

- 12 V düşük voltajla ekstra güvenlik

Dış mekan için tasarlandı

- IP67 – hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Tüm GardenLink aydınlatma armatürleri ve aksesuarlarla uyumludur

Her GardenLink aydınlatma armatürü, kolay kurulum ve bağlantı için aynı Twist & Lock konnektörüne sahiptir. Dış mekan aydınlatma ihtiyaçlarınız değiştiğinde aydınlatma armatürlerini ve aksesuarları yeniden konumlandırabilir, bahçenizin her köşesine ışık ekleyebilirsiniz.

Twist & Lock konnektörleri ile kurulumu kolaydır

Ürünlerin Twist & Lock konnektörleri ile süper kolay kurulum ve bağlantı. Sadece ışıkları takın ve keyfini çıkarın!

12 V düşük voltajla ekstra güvenlik

Düşük voltajlı (12 V) ışıkları, elektrik çarpması riski olmadan kendiniz güvenle monte edebilirsiniz; profesyonel bir elektrikçiye ihtiyacınız yoktur.

IP67 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips GardenLink güç kaynağı ünitesi özellikle nemli dış mekan ortamları için tasarlanmıştır ve su geçirmezliğini garanti altına almak için titizlikle test edilmiştir. IP67 derecesi, geçici suya daldırmaya karşı korumalı olarak tasarlandığını gösterir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Plastik

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- LED modülünde 5 yıllık garanti: Evet
- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe ve Teras
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Aksesuarlar
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Düşük Voltaj, Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,69 kg
- Yükseklik: 4,2 cm
- Uzunluk: 5,2 cm
- Genişlik: 17,9 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Şebeke elektriği: 220 - 240 V
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: yok
- IP koruma sınıfı kodu: IP67
- Koruma sınıfı: Sınıf II



Yayın tarihi: 2025-05-08
Sürüm: 0.330

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com