

PHILIPS


Arbour Ayaklı/Yaya
Yolu Lambası 6 W

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

2700 K

Antrasit

Düşük Gerilim; Su Geçirmez



8719514477179



Kolayca takıp, bağlayıp keyfini çıkarabileceğiniz bahçe ışığı

Philips GardenLink düşük gerilimli ürün ailesi, kolay ve güvenli bir şekilde kendiniz kurabileceğiniz bir dizi dış mekan lambası sunar. Birden fazla ışığı tek bir güç kaynağına bağlayabilir ve standart bir prize takabilir, daha sonra istediğiniz zaman kolayca ek ışıklar ekleyebilir veya yerlerini değiştirebilirsiniz. Kabloleme basittir ve düşük voltajlıdır, bu da size, çocuklarınıza veya evcil hayvanlarınıza zarar verme tehlikesi olmadığı anlamına gelir.

Kolay kullanım

- Tüm GardenLink aydınlatma armatürleri ve aksesuarlarla uyumludur
- Twist & Lock konnektörleri ile kurulumu kolaydır

Güvenli kullanım

- 12 V düşük voltajla ekstra güvenlik

Çevreci aydınlatma çözümleri

- 25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Gelişmiş LED ışıklandırma

- LED sisteminde 5 yıllık garanti

8719514477179

Üstün kalite

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

Dış mekan için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Tüm GardenLink aydınlatma armatürleri ve aksesuarlarla uyumludur

Her GardenLink aydınlatma armatürü, kolay kurulum ve bağlantı için aynı Twist & Lock konnektörüne sahiptir. Dış mekan aydınlatma ihtiyaçlarınızı değiştikçe aydınlatma armatürlerini ve aksesuarları yeniden konumlandırabilir, bahçenizin her köşesine ışık ekleyebilirsiniz.

Twist & Lock konnektörleri ile kurulumu kolaydır

Ürünlerin Twist & Lock konnektörleri ile süper kolay kurulum ve bağlantı. Sadece ışıkları takın ve keyfini çıkarın!

12 V düşük voltajla ekstra güvenlik

Düşük voltajlı (12 V) ışıkları, elektrik çarpması riski olmadan kendiniz güvenle monte edebilirsiniz; profesyonel bir elektrikçiye ihtiyacınız yoktur.

25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü



Güvenilir yüksek kaliteli LED ışık 25.000 saate kadar dayanır. Her gece mükemmel bahçe aydınlatmasının keyfini çıkarırken yıllarca bakım endişenizin olmayacağını bilerek içiniz rahat olabilir.

LED sisteminde 5 yıllık garanti




Bu aydınlatma armatürü için sunulan standart 2 yıllık garantiye ek olarak, Philips LED Sistem (LED modülü ve sürücü) için de 5 yıllık garanti sunar.

Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler



Bu Philips ışık dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve üstün kaliteli sentetiklerden üretilmiştir.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- Gündüz ve gece sensörü: Hayır
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet
- Hareket sensörü: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Sıcak Beyaz Işık: Evet

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Ayaklı Lambalar/Yaya Yolu Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Düşük Voltaj, Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,32 kg
- Genel yükseklik: 400 mm
- Toplam uzunluk: 100 mm
- Genel genişlik: 100 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 600
- Işık rengi: 2700K
- Şebeke elektriği: 12 V
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.352

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com