

PHILIPS

Mimoza Duvarı
Aplığı 7 W

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

2700 K

Antrasit

Su Geçirmez



8719514477254



Yüksek kaliteli LED ışığı istediğiniz yere kolayca yönlendirin

Mimosa ailesinde, ışığı istediğiniz yere yönlendirmenize olanak tanıyan yepyeni bir tasarıma sahip duvar ve zemin aplıkları yer alıyor. Mimosa lambalar yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiştir. Verimli LED modülleri ve güvenilir elektronik aksamaları ile uzun kullanım ömrü garanti eder. Sıcak ve soğuk beyaz renklerde mevcuttur.

Kolay kullanım

- Ayarlanabilir ışık yönü
- Geniş ışık kapsamı

Çevreci aydınlatma çözümleri

- 25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Gelişmiş LED ışıklandırma

- LED sisteminde 5 yıllık garanti
- Yüksek kaliteli LED ışığı

Üstün kalite

- Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler

8719514477254

Dış mekan için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Özellikler

Ayarlanabilir ışık yönü

Benzersiz döndürülebilir panel, ışığı ihtiyacınız olan yere kolayca yönlendirmenizi sağlar. İster verandada aileniz ve arkadaşlarınızla akşam yemeği yiyor olun, ister arka bahçenizde güzel bir kitapla rahatlıyor olun; dış mekan etkinlikleriniz için mükemmel ışığı yaratın.

Geniş ışık kapsamı

Bu ışık, tüm dış mekan alanlarınız için daha fazla parlaklık sağlar.

25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü



Güvenilir yüksek kaliteli LED ışık 25.000 saate kadar dayanır. Her gece mükemmel bahçe aydınlatmasının keyfini çıkarırken yıllarca bakım endişenizin olmayacağını bilerek içiniz rahat olabilir.

LED sisteminde 5 yıllık garanti



Bu aydınlatma armatürü için sunulan standart 2 yıllık garantiye ek olarak, Philips LED Sistem (LED modülü ve sürücü) için de 5 yıllık garanti sunar.

Yüksek kaliteli LED ışığı




Bu LED ışıklar Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir teknoloji kullanır. Anında açılırlar ve bahçenizdeki canlı renkleri ortaya çıkaran optimum ışık çıkışı üretirler.

Yüksek kaliteli alüminyum ve üstün sentetik malzemeler



Bu Philips ışık dış mekan alanları için özel olarak üretilmiştir. Dayanıklı ve uzun ömürlü olması sayesinde bahçenizi geceler boyunca aydınlatır. Yüksek kaliteli döküm alüminyum ve üstün kaliteli sentetiklerden üretilmiştir.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Antrasit
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- İki yönlü ışık huzmeleri: Hayır
- Gündüz ve gece sensörü: Hayır
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet
- Hareket sensörü: Hayır
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Sıcak Beyaz Işık: Evet
- Şaheser: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Su Geçirmez

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,406 kg
- Genel yükseklik: 171 mm
- Toplam uzunluk: 117 mm
- Genel genişlik: 120 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 630
- Işık rengi: 2700K
- Şebeke elektriği: 220-240
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır



Yayın tarihi: 2025-09-24
Sürüm: 0.319

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com