




Hero masa lambası

WiZ Hero masa lambasının hafif yuvarlak tasarımı, yaşam alanlarınızın her köşesine renkli akıllı ışık getirmenizi sağlar. Karartmak ve aydınlatmak için WiZ uygulamasıyla veya sesinizle kumanda edin veya Wi-Fi kurulumlarında önceden ayarlanmış ışık modlarını kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Dokunma sensörlü kontrol
- Kolay tak ve çalıştır özelliği



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: Yuvarlak

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
20.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Hayır
Güç adaptörü dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): 80
%60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı:
Fonksiyonel

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 300 mA
Verim: 68 lm/W

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.4
Gerilim: 100-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,72 kg
Yükseklik: 15,8 cm
Uzunluk: 15 cm
Genişlik: 15 cm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım ömrü en fazla: 25.000 h
Çap: 150 mm
Armatürün toplam lumen çıkışı: 620
Işık rengi: 2200 - 6500 (RGB)
Armatür kısılabilirliği: Kablosuz Dim
Etme: Karartıcı ile kullanmayın
LED: Evet
Yerleşik LED: Evet
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 9
IP koruma sınıfı kodu: IP20
Koruma sınıfı: Sınıf II