




IMAGEO 1x ayarlanabilir spot lamba

Şık, çağdaş bir tasarıma sahip siyah WiZ Imageo akıllı yerleşik spot lamba, yaşam alanınız için bir ayarlanabilir spot ve sıcak veya soğuk beyaz ışık sunar. WiZ uygulaması veya sesinizle kontrol etmek için mevcut Wi-Fi ağıyla kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz
- Plaka Ölçüleri: Ø8 CM
- IP20/Metal/Siyah



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.




Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: Dikdörtgen
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Metal

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Hayır
LED lamba dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 90
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 69 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Yemek Odası

GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,278 kg
Genel yükseklik: 123 mm
Toplam uzunluk: 80 mm
Genel genişlik: 105 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı: 345
Armatürün toplam lumen çıkışı: 345
Işık rengi: 2700-6500
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: G
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4.9
Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 5
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
Işık kaynağı sayısı: 1

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)