




IMAGEO 2x ayarlanabilir spot lamba

Çağdaş bir tasarım ve sıcak veya soğuk beyaz ışık sunan siyah WiZ Imageo akıllı yerleşik spot lamba, yaşam alanınızı akıllı ışıkla aydınlatabilmeniz için ayarlanabilir iki spota sahiptir. WiZ uygulaması veya sesinizle kontrol etmek için mevcut Wi-Fi ağıyla kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz
- Plaka Ölçüleri: 8*25 CM
- IP20/Metal/Siyah




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Matter Onaylı

Bu ürün Matter onaylıdır. Tercih ettiğiniz akıllı ev platformu ile kurabilir, kontrol edebilir ve diğer Matter Onaylı cihazlarla sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.



Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™

İşığı
WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.




Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: Dikdörtgen

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Metal

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
50.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Evet
Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
Entegre LED: Hayır
LED lamba dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): 90
%60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Fonksiyonel

DiĞER ÖZELLİKLER

Verim: 69 lm/W

GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,62 kg
Yükseklik: 12,3 cm
Uzunluk: 25 cm
Genişlik: 10,5 cm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım ömrü en fazla: 15.000 h
Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı:
345 lm
Armatürün toplam lumen çıkışı: 690
Işık rengi: 2700-6500
Armatür kısılabilirliği: Kablosuz Dim
Etme: Karartıcı ile kullanmayın
LED: Evet
Yerleşik LED: Evet
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji
sınıfı: G
Ampul sayısı: 2
Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
4.9
Yedek ampulün maksimum Watt
gücü: 5 W
IP koruma sınıfı kodu: IP20
Koruma sınıfı: Sınıf I
Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet