




## IMAGEO 3x ayarlanabilir spot lamba

Ayarlanabilir üç spota sahip siyah WiZ Imageo akıllı yerleşik spot lamba, her oda için sıcak veya soğuk beyaz ışık sunar WiZ uygulaması veya sesinizle kontrol etmek için mevcut Wi-Fi ağıyla kullanın.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz
- Plaka Ölçüleri: 8\*44 CM
- IP20/Metal/Siyah



### Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




### Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



### Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.




### Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



### Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



### Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan  
Lamba biçimi: Dikdörtgen  
Kısılabilir: Evet

### TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah  
Malzeme: Metal

### DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl  
lumen bakım faktörü: 70%  
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000  
Nominal kullanım ömrü: 15.000

### EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet  
Entegre LED: Hayır  
LED lamba dahildir: Evet  
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

### IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): ≥90  
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K  
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2  
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 69 lm/W

### ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::  
Oturma Odası Yemek Odası

### GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 220-240 V

### ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 1,018 kg  
Genel yükseklik: 123 mm  
Toplam uzunluk: 440 mm  
Genel genişlik: 105 mm

### SERVİS

Garanti: 2 yıl

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı: 345  
Armatürün toplam lumen çıkışı: 1035  
Işık rengi: 2700-6500  
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: G  
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4,9  
Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 5  
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı  
Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış  
Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet  
Işık kaynağı sayısı: 3

### DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes  
WiFi: Wireless G  
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date  
Maksimum aksesuar sayısı: 9999  
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

### AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8719514551855  
Net ağırlık: 1,02 kg  
Brüt ağırlık: 1,21 kg  
Yükseklik: 14,5 cm  
Uzunluk: 8,3 cm  
Genişlik: 44,3 cm