




IMAGEO 2x ayarlanabilir spot lamba

Siyah WiZ Imageo akıllı yerleşik spot lamba ile renkli akıllı ışık ve iki ayarlanabilir spot elde edin. WiZ uygulaması veya sesinizle kontrol etmek için mevcut Wi-Fi ağıңызla kullanın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Plaka Ölçüleri: 8*25 CM
- IP20/Metal/Siyah



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.




Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: Dikdörtgen
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Metal

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Hayır
LED lamba dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): ≥90
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 69 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Yemek Odası

GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,62 kg
Genel yükseklik: 123 mm
Toplam uzunluk: 250 mm
Genel genişlik: 105 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı: 345
Armatürün toplam lumen çıkışı: 690
Işık rengi: 2200 - 6500 (RGB)
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: G
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 4,9
Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 5
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet
Işık kaynağı sayısı: 2

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8719514551954
Net ağırlık: 0,62 kg
Brüt ağırlık: 0,77 kg
Yükseklik: 14,5 cm
Uzunluk: 8,3 cm
Genişlik: 25,3 cm