


Çubuk lineer ışık

Vurgulu aydınlatma gerektiren bir rafınız veya köşeniz varsa Çubuk ışığımızı deneyin. Bu ince çubuk, bol miktarda renk yayar ve küçük alanlara kolayca sığar. Işık açısını ayarlamak için iki yanından birine eğmeniz yeterlidir. Daha uzun bir ışığı mı tercih edersiniz? Etkiyi ikiye katlamak için ikinci bir çubuk bağlayın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Çok yönlü çubuk ışık
- Kolay tak ve çalıştır özelliği



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.




Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabılır: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
50.000
Nominal kullanım ömrü: 25.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Hayır
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):
72 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Yemek Odası Yatak
odası Çocuk odası

DİĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 40 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.7
Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,35 kg
Genel yükseklik: 42 mm
Toplam uzunluk: 300 mm
Genel genişlik: 45 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: 400
Işık rengi: 2200 - 6500 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
5.5
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak
erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8719514554153
Net ağırlık: 0,35 kg
Brüt ağırlık: 0,53 kg
Yükseklik: 8,7 cm
Uzunluk: 5,9 cm
Genişlik: 40,5 cm