




## Yukarı ve Aşağı Duvar Spot Lambası

Duvarlarındaki ışık huzmeleriyle hem eğlenin hem de renklerle bir ambiyans yaratın. İç Mekan için olan Yukarı ve Aşağı Duvar Lambamız yukarıyı ve aşağıyı aydınlatarak ilginç ışık şekilleri, gölgeler ve renkler üretir ve odanıza karakter verir.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Boyutlar: 15 CM-Yükseklik\*9,2 CM-Uzunluk\*6,8 CM-Genişlik
- IP20/Metal/Siyah



### Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



### Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



### Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™ ışığı

WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



### Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



### Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



### Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan  
Lamba biçimi: Dikdörtgen  
Kısılabilir: Evet

### TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah  
Malzeme: Metal

### DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl  
lumen bakım faktörü: 70%  
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:  
50.000  
Nominal kullanım ömrü: 15.000

### EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet  
Entegre LED: Hayır  
LED lamba dahildir: Evet  
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

### IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI):  $\geq 90$   
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K  
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2  
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):  
69 lm/W

### ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::  
Oturma Odası Yemek Odası

### DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 60 mA

### GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 220-240 V

### ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,64 kg  
Genel yükseklik: 150 mm  
Toplam uzunluk: 92 mm  
Genel genişlik: 68 mm

### SERVIS

Garanti: 2 yıl

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı:  
345  
Armatürün toplam lumen çıkışı: 690  
Işık rengi: 2200 - 6500 (RGB)  
Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: F  
Birlikte verilen ampulün Watt gücü:  
4.7  
Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 5  
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı  
Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış  
Değiştirilebilen ışık kaynağı: Evet  
Işık kaynağı sayısı: 2

### DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes  
WiFi: Wireless G  
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date  
Maksimum aksesuar sayısı: 9999  
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)