





Panel Ceiling 12 W Kare

Alanınızı, ruh halinize veya amacınıza göre ayarlanabilen beyaz ışıkla doldurun. Şık tasarımı ve kolay kurulumu sayesinde alanınızın rahat ve kusursuz bir parçası haline gelir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz
- Boyutlar: 300*300 mm
- IP20/Plastik/Beyaz



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Dimmer olmadan bile akıllı ışıklarınızı dim edin

Işıklarınızı akıllı telefonunuz, WiZ kontrol aksesuarı veya sesinizle istediğiniz parlaklık seviyesine kadar karartın. Pahalı bir dimmer kurmanız gerekmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabılır: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Metal Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
Nominal kullanım ömrü: 20.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
Entegre LED: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 83 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Yemek Odası Yatak
odası Çocuk odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 120 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,76 kg
Genel yükseklik: 42 mm
Toplam uzunluk: 300 mm
Genel genişlik: 300 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: 1000
Işık rengi: 2700-6500
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 12
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak
erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8719514554894
Net ağırlık: 0,76 kg
Brüt ağırlık: 1 kg
Yükseklik: 31,7 cm
Uzunluk: 6 cm
Genişlik: 31,1 cm