


## Superslim Ceiling 32 W

WiZ Super Slim ile gnlk yařamınıza uygun ışık elde etmek ok kolay. Geniř, dairesel ışık yzeyi, uyanıklığı ve konsantrasyonu artırmak iin odanızı soėuk mavi ışıkla doldurur ve rahatlamanıza yardımcı olmak iin yumuřak ve sıcak bir renge dnřr.


## RN ZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz
- Boyutlar: Ø550
- IP20/Plastik/Beyaz




### Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



### Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



### Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.




### Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



### Dimmer olmadan bile akıllı ışıklarınızı dim edin

Işıklarınızı akıllı telefonunuz, WiZ kontrol aksesuarı veya sesinizle istediğiniz parlaklık seviyesine kadar karartın. Pahalı bir dimmer kurmanız gerekmez.



### Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan  
Lamba biçimi: Yuvarlak

### TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White  
Malzeme: Plastik

### DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl  
lumen bakım faktörü: 70%  
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:  
20.000

### EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır  
Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet  
Entegre LED: Evet  
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

### IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM  
Renk oluşturma dizini (CRI): 80  
%60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

### ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı:  
Fonksiyonel

### DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 155 mA  
Verim: 118 lm/W

### GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.9  
Gerilim: 220-240 V

### ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 2,3 kg  
Yükseklik: 2,8 cm  
Uzunluk: 55 cm  
Genişlik: 55 cm

### SERVİS

Garanti: 2 yıl

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım ömrü en fazla: 20.000 h  
Çap: 550 mm  
Armatürün toplam lumen çıkışı: 3800  
Işık rengi: 2700-6500  
Armatür kısılabilirliği: Kablosuz Dim  
Etme: Karartıcı ile kullanmayın  
LED: Evet  
Yerleşik LED: Evet  
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 32  
IP koruma sınıfı kodu: IP20  
Koruma sınıfı: Sınıf II