

Gradient Zemin Işıđı

WiZ Gradient Zemin Işıđı ile mekanınızı dönüřtürün. Odayı Işıđ ile boyayan, çarpıcı ve çok renkli görüntüler için RGBIC teknolojisinin keyfini çıkarın. Şık, minimalist tasarımı her köşeye uyum sağlarken özelleřtirilebilir ön ayar modları dinamik animasyonlar ile yumuşak ve statik parıltılar arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Hatta ışıđınızın müzikle senkronize hareket etmesini veya TV ekranınızın renkleriyle eşleşmesini sağlayabilirsiniz (HDMI Senkronizasyon Kutusu gereklidir).


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Birden fazla renk aynı anda
- Şık ve minimalist Tasarım
- TV ile senkronize edin (Sync Box gereklidir)



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.




Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Işıkları Müzikle Senkronize Edin

Müzik Senkronizasyonu özelliğimiz ile ritmin içine dalın. Işıklarınızı en sevdiğiniz müziklerle zahmetsizce senkronize edin. Ses ile Işık arasında mükemmel uyum için mobil cihazınızı hoparlörün yakınında tutmayı unutmayın.



Sürükleyici çevresel aydınlatma

Ev eğlencenizi yükseltmek için ışıklarınızı video (HDMI Sync Box gereklidir) ve müzikle senkronize edin. Filmler ve oyunlar için mükemmel olan Sync özelliği, içeriğinizi hayata geçiren tamamen sürükleyici, sinema salonu benzeri bir deneyim yaratır.



Ruh halinizi yükseltmek için statik ve dinamik ışık modları

Milyonlarca renk arasından veya sizin için tasarladığımız ışık modlarından birini seçin. Bu kadar çok seçenekle tüm tatillerinize, partilerinize, samimi buluşmalarınıza ve günlük ruh halinize sihir katabilirsiniz.



Muhteşem gradient ışık etkisi

Büyüleyici bir ışık etkisi yaratmak için birden fazla rengin sorunsuz bir şekilde birlikte aktığı gradient aydınlatmanın güzelliğini deneyimleyin. Bu dinamik tasarım ile herhangi bir odaya canlı enerji ekleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabılır: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Alüminyum

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Hayır
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): -
Renk sıcaklığı: NA
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Yemek Odası Yatak
odası Çocuk odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 58 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.7
Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 1,347 kg
Toplam uzunluk: 1.355 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap: 90 mm
Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
Işık rengi: RGB
Birlikte verilen ampulün Watt gücü:
9.7
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak
erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8719514865273
Net ağırlık: 1,33 kg
Brüt ağırlık: 3,01 kg
Yükseklik: 14,8 cm
Uzunluk: 143,4 cm
Genişlik: 14,3 cm