




LED Şerit 4 m

İç Mekan Ambiyansı LED Şeridimizi kesip şekillendirin ve ihtiyacınıza göre yeniden şekillendirin. Renkli, dinamik ışık modları dolaplarınızın altındaki veya mobilyaların arkasındaki alanları güzelleştirir ve tek istediğiniz rahatlamak olduğunda ortam ışığı mükemmel bir ruh hali yaratır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Güç kaynağı ünitesi dahildir
- IP20/Plastik



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.




Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White

Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl

lumen bakım faktörü: 70%

Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000

Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır

Entegre LED: Evet

Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Evet

Güç adaptörü dahildir: Evet

Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM

Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80

Renk sıcaklığı: 2700-5000 K

%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2

Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):

64 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::

Oturma Odası Mutfak Yatak odası

Çocuk odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 73 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.6

Gerilim: 220-240 V

Güç Tüketimi: 12

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,225 kg

Genel yükseklik: 3 mm

Toplam uzunluk: 4.000 mm

Genel genişlik: 10 mm

SERVIS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: 840

Işık rengi: 2700 - 5000 (RGB)

Armatür kısılabilirliği: Evet

Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 13

IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı

Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes

WiFi: Wireless G

Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date

Maksimum aksesuar sayısı: 9999

İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169071216

Net ağırlık: 0,23 kg

Brüt ağırlık: 0,26 kg

Yükseklik: 16 cm

Uzunluk: 5,7 cm

Genişlik: 14,1 cm