




Duvar Apliđi ELPAS

Hava kořullarına dayanıklı, zarif tasarımı bu řebeke gerilimi armatürleri, klasik dış mekan duvar apliđine heyecan verici bir dokunuř katar. Ön veya arka bahçenize, balkonunuza veya verandanıza kurarak 400 lümenlik hoş bir aydınlatma elde edin. Mevcut Wi-Fi bađlantınızı kullanarak milyonlarca renk, sıcak ve sođuk beyazlar ve dinamik ıřık modları arasından seřim yapın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- řebeke Gerilimi
- Hava kořullarına dayanıklı




Tüm smart aydınlatmalarınız için anında kurulum

Yeni ışıklarınızı mevcut Wi-Fi ağına bağlayarak tüm akıllı özelliklere anında erişin. Evden uzaktayken ışıkları kontrol edebilir ve otomatik açılıp kapanmaları için zamanlamalar ayarlayabilirsiniz. Tüm bunlar için ek bir donanım kurmanıza gerek yok. Kontrol cihazını Wi-Fi menzili içinde tutun; bağlı tüm ışıklar Wi-Fi menzilinin dışındayken bile tamamen kontrol edilebilir.




Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Otomatik dış mekan ışıklarıyla her zaman güvende ve emniyette hissedin

Dış mekan ışıklarınızı her gün eve varmadan önce yanacak şekilde zamanlayın; böylece çevrenizi net bir şekilde görebilir ve güvende hissedebilirsiniz. Işıklarınızı sabah otomatik olarak veya gereksiz olduklarında kapanacak şekilde ayarlayın ve enerji tasarrufu sağlayın.




Mükemmel dış mekan ışık sahnenizi yaratın

Harika bir bahçe deneyimi için kusursuz ışık ambiyansını yaratmak üzere farklı renk ve beyaz ışık modlarını karıştırın. Sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman uygulama, ses veya kontrol aksesuarıyla seçin.



Bahçenizi milyonlarca renk ve dinamik modlarla güzelleştirin

Enerji verici soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaza kadar milyonlarca ışık rengi arasından seçim yapın ve dış mekan etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratın. Veya Okyanus, Orman ya da Parti gibi önceden ayarlanmış bir dinamik ışık modunu uygulayın; harika bir atmosfer yaratın ve ruh halinizi yükseltin.



Dış mekan ışıklarınızı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ Smart ışıklarınızı kontrol etmeniz için size birçok seçenekler sunuyor. Akıllı telefonunuzla veya sesinizle, nerede olursanız olun ışıkları kolayca ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kısayolları ile uyumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: Dış Mekan
Lamba biçimi: Yuvarlak Dikdörtgen
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Metal Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 25.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
LED lamba dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 7 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80
Renk sıcaklığı: 2700-5000 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 76 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
Balkon

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 44 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,565 kg
Genel yükseklik: 164 mm
Toplam uzunluk: 134 mm
Genel genişlik: 109 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı: 950
Çap: 109 mm
Armatürün toplam lumen çıkışı: 650
Işık rengi: 2700 - 5000 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 8.5
Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 8,5
IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
Işık kaynağı sayısı: 1

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169071254
Net ağırlık: 0,71 kg
Brüt ağırlık: 0,96 kg
Yükseklik: 14 cm
Uzunluk: 22,9 cm
Genişlik: 8,9 cm