


Ground Spot Starter Kit



Yerleşik zemin kazıklarına sahip düşük gerilimli spot lambalar, parlak ve dinamik ışık oluşturmak üzere garaj yolunuza, ön veya arka bahçenize kolayca kurulabilir. Mevcut Wi-Fi sisteminizi kullanarak ışıkları kontrol edebilirsiniz ve tümü su geçirmez özelliktedir. Park etme, yürüme ve dinlenme deneyiminizi geliştirmek için bir sıra halinde beş adede kadar spot kurabilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Düşük Voltaj
- Dış mekan derecelendirmesine sahiptir




Tüm smart aydınlatmalarınız için anında kurulum

Yeni ışıklarınızı mevcut Wi-Fi ağına bağlayarak tüm akıllı özelliklere anında erişin. Evden uzaktayken ışıkları kontrol edebilir ve otomatik açılıp kapanmaları için zamanlamalar ayarlayabilirsiniz. Tüm bunlar için ek bir donanım kurmanıza gerek yok. Kontrol cihazını Wi-Fi menzili içinde tutun; bağlı tüm ışıklar Wi-Fi menziline dışındayken bile tamamen kontrol edilebilir.



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Otomatik dış mekan ışıklarıyla her zaman güvende ve emniyette hissedin

Dış mekan ışıklarınızı her gün eve varmadan önce yanacak şekilde zamanlayın; böylece çevrenizi net bir şekilde görebilir ve güvende hissedebilirsiniz. Işıklarınızı sabah otomatik olarak veya gereksiz olduklarında kapanacak şekilde ayarlayın ve enerji tasarrufu sağlayın.



Bahçenizi milyonlarca renk ve dinamik modlarla güzelleştirin

Enerji verici soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaza kadar milyonlarca ışık rengi arasından seçim yapın ve dış mekan etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratın. Veya Okyanus, Orman ya da Parti gibi önceden ayarlanmış bir dinamik ışık modunu uygulayın; harika bir atmosfer yaratın ve ruh halinizi yükseltin.



Düşük voltaj teknolojisi ve kolay kurulum

Dış mekan keyfi için tasarlandı! Karmaşık kablolama veya özel kurulum gerekmez; sadece prize takın ve kullanmaya başlayın. Işığın konumunu değiştirmek isterseniz, sadece adaptörü söküp ve başka bir yere taşıyın.



Her bir spot için farklı bir renk belirleyin ve ortamı canlandırın.

Dinamik ışık modlarının oyunu ruh halinizi güçlendirin. Her bir spotu farklı bir renkte parlayacak şekilde kolayca ayarlayın. Milyonlarca ışık rengini veya farklı ışık modlarını karıştırıp eşleştirerek tarzınıza uygun benzersiz bir ışık etkisi oluşturun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: Dış Mekan
Lamba biçimi: Dikdörtgen
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Metal

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 25.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
LED lamba dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Işın açısı: 50 °
Renk tutarlılığı: 7 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80
Renk sıcaklığı: 2700-5000 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 54 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe
Balkon

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 77 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 1,76 kg
Genel yükseklik: 202 mm
Toplam uzunluk: 8.800 mm
Genel genişlik: 74 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Birlikte verilen ampulün lumen çıkışı: 450
Armatürün toplam lumen çıkışı: 540
Işık rengi: 2700 - 5000 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 10
Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 10
IP koruma sınıfı kodu: IP65 (Adaptör IP44)
Koruma sınıfı: UL topraklanmamış
Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır
Işık kaynağı sayısı: 2

DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169071599
Net ağırlık: 1,75 kg
Brüt ağırlık: 2,03 kg
Yükseklik: 14 cm
Uzunluk: 22,9 cm
Genişlik: 8,9 cm