




Filament Ampul Şeffaf 40W A60 E27



Bu dim edilebilir, tam renkli WiZ filament ampullerle artık standart, standart olmaktan çıktı. WiZ filament ampuller kapalıyken bile ortama dekoratif bir hava katar, açıldığında ise tam anlamıyla büyüleyici bir görüntü sunar. Sıcaktan soğuğa milyonlarca beyaz tonu, üstelik tümü bildiğiniz ve sevdiğiniz ampul şeklinde. LED'in enerji tasarrufu sunan avantajlarından yararlanırken, nostaljik tarzdaki akkor filament ampullerin klasik görünümünün tadını çıkarın. WiZ uygulaması, WiZ uzaktan kumandası veya sesiniz kullanılarak Wi-Fi ile kontrol edilebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renklerde akıllı ampul
- En fazla 470 lümen
- Kolay tak ve çalıştır özelliği
- Uygulama veya ses ile kontrol edin




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.




Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: A60
Soket: E27
Cam türü: Şeffaf
Kısılabilir: Evet

AMPUL BOYUTLARI

Ağırlık: 0,045 kg

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 80
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler
Nominal ışık akısı: 470 lm
Başlama süresi: < 0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında
tam ışık
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):
74 lm/W

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 47 mA

AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8720169072176
EOC: 872016907217600
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 40W A60 E27
822-65 RGB CL 1PF

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V
Watt eşdeğeri: 40 W
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): G
Güç Tüketimi: 6,3 W
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 7

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Genel yükseklik: 108 mm
Toplam uzunluk: 108 mm
Genel genişlik: 60 mm

NOMİNAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000
Nominal ışık akısı: 470 lm
Nominal güç: 6.3 W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60
EPREL Tescil Numarası: 1901104
Akış ölçüm referansı: Sphere

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169072176
Net ağırlık: 0,05 kg
Brüt ağırlık: 0,09 kg
Yükseklik: 16 cm
Uzunluk: 7 cm
Genişlik: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Burada verilen bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.