




## Glob 75 W G95 E27



WiZ LED küre şekilli tam renkli ampul, günlük yaşantınıza akıllı aydınlatmayı getirir. Sıcak ve soğuk beyaz ışığın yanı sıra, 16 milyon renkle istediğiniz ortamı oluşturmak için lambaderinizle veya askı lambanızla kullanın. Günlük veya haftalık rutinlerinize göre ışıkların açılmasını ve kapatılmasını programlayabilir, akıllı telefonunuzla veya sesinizle kontrol edebilir ve uzakta olduğunuzda bile ışıklarınıza uzaktan erişebilirsiniz. WiZ ışıklar mevcut Wi-Fi ağınıza bağlanır, ek donanım gerektirmez.


## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renklerde akıllı ampul
- En fazla 1055 lümen
- Kolay tak ve çalıştır özelliği
- Uygulama veya ses ile kontrol edin



## Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




## Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



## Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



## Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



## Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



## Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan  
Lamba biçimi: G95  
Soket: E27  
Cam türü: Buzlu  
Kısılabilir: Evet

### AMPUL BOYUTLARI

Ağırlık: 0,11 kg

### DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl  
lumen bakım faktörü: 70%  
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000  
Nominal kullanım ömrü: 25.000

### IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM  
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80  
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K  
Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler  
Nominal ışık akısı: 1055 lm  
Başlama süresi: <0.5 s  
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında  
tam ışık  
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):  
95 lm/W

### DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 75 mA

### AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8720169072275  
EOC: 872016907227500  
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 75W G95 E27  
822-65 RGB 1PF/6

### GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5  
Gerilim: 220-240 V  
Watt eşdeğeri: 75 W  
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F  
Güç Tüketimi: 11 W  
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

### ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Genel yükseklik: 139 mm  
Toplam uzunluk: 139 mm  
Genel genişlik: 95 mm

### NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 25.000  
Nominal ışık akısı: 1055 lm  
Nominal güç: 11 W

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60  
EPREL Tescil Numarası: 1421112  
Akış ölçüm referansı: Sphere

### DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes  
WiFi: Wireless G  
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum  
of 60 months after introduction date  
Maksimum aksesuar sayısı: 9999  
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4  
GHz)

### AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169072275  
Net ağırlık: 0,1 kg  
Brüt ağırlık: 0,21 kg  
Yükseklik: 18,5 cm  
Uzunluk: 10,5 cm  
Genişlik: 10,5 cm