





Neon Esnek Şerit 3 m

Işıklarınız ruh halinizi şekillendirir ve şimdi WiZ'in bükülebilir Neon Esnek Şeritleri ile ışıklarınıza istediğiniz şekli verebilirsiniz. 3 metrelik esnek ışık şeridi ile, herhangi bir odayı güzelleştirmek için akıllı ve hoş şekiller oluşturabilirsiniz. Şimdi neon gradyan renk efektleriyle ambiyansı ayarlayın. WiZ uygulaması, WiZ uzaktan kumandası veya sesiniz kullanılarak Wi-Fi ile kontrol edilebilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Düşük Voltaj
- IP20/Silikon




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.




Hareket ettikçe yanan özel SpaceSense™

ışığı
WiZ'in SpaceSense teknolojisi ışıklarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. Bir odada en az iki WiZ ışığı varsa, WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirebilir ve hareket algılamayla ışıkların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. Çok basit. Bu SpaceSense. Bu WiZ.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.



Tek bir şeritte gradyan renkleri

Gradyan efektler sunan esnek ışık şeritleriyle ambiyansınızı ayarlayın. Dinamik ışık modları, herhangi bir odayı güzelleştirmek için doğru ambiyansı yaratmanızı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabılır: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Evet
Güç adaptörü dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): -
Renk sıcaklığı: NA
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2

STRING IŞIK/LIGHTSTRIP

Driver efficiency in full load: 80
Driver no load power: 0,25

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı:
Oturma Odası Eğlence odası Yatak
odası Çocuk odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 125 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.7
Gerilim: 220-240 V
Güç Tüketimi: 20

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,6 kg
Genel yükseklik: 17 mm
Toplam uzunluk: 3.000 mm
Genel genişlik: 10 mm

SERVIS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
Işık rengi: RGB
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 24
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak
erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169072510
Net ağırlık: 0,6 kg
Brüt ağırlık: 0,9 kg
Yükseklik: 8,7 cm
Uzunluk: 22,4 cm
Genişlik: 22,4 cm