




Superslim Ceiling 32W

Şık WiZ tavan lambalarıyla süper incelik, gerçekten de süper. Dinamik tam renkli ışık modları, ister parti yapın ister sevdiklerinizle keyifli vakit geçirin, ortama neşe katar. Beyaz ışığın mükemmel tonunu ayarlamayı da tercih edebilirsiniz: Konsantrasyon ve üretkenlik için soğuk gün ışığı, rahatlamak için içinizi ısıtan mum ışığı veya bunlar arasında seçeceğiniz herhangi bir ton. Minimalist siyah tasarım dekorasyonunuza şık bir vurgu katar. Göz kamaşması yaşamadan, ışık titremesi ve göz yorgunluğu olmadan, LED'in tüm enerji tasarrufu avantajlarının keyfini çıkarın. WiZ uygulaması, WiZ uzaktan kumandası veya sesiniz kullanılarak Wi-Fi ile kontrol edilebilir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Boyutlar: Ø545
- IP20/Plastik/Siyah




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığını Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!




Enerji tüketiminizi izleyin

WiZ uygulamasıyla ışıklarınızın enerji tüketimiyle ilgili genel bakış elde edin. Evde enerji tüketiminizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak haftalık veya günlük rapora kolayca erişin.



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.




Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Akıllı aydınlatmayı istediğiniz gibi kontrol edin

WiZ, akıllı aydınlatmayı çeşitli şekillerde kontrol etmenizi sağlar. Işıkları akıllı telefonunuz, sesiniz, WiZ uzaktan kumandanızla veya iki favori mod arasında geçiş yapmak için mevcut duvar anahtarını kullanarak ayarlayın. Google Home, Alexa ve Siri Kestirmeler ile çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: Yuvarlak
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
Nominal kullanım ömrü: 20.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 80
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 117 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Yemek Odası Yatak odası Çocuk odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 160 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.9
Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 2,4 kg
Genel yükseklik: 38 mm
Toplam uzunluk: 545 mm
Genel genişlik: 545 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çap: 545 mm
Armatürün toplam lumen çıkışı: 3750
Işık rengi: 2200 - 6500 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 32
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169072671
Net ağırlık: 2,2 kg
Brüt ağırlık: 2,61 kg
Yükseklik: 55 cm
Uzunluk: 3,9 cm
Genişlik: 54,5 cm