




Dış Mekan LED Şerit 5 m

Bükülebilir, hava koşullarına dayanıklı WiZ dış mekan LED şerit ışık ile tüm dış mekanlarınızda büyü, heyecan verici veya rahatlatıcı bir ambiyans yaratın. Bahçenizi, yürüyüş yolunuzu, garaj yolunuzu, verandanızı, terasınızı veya balkonunuzu, canlı renklerden veya soğuktan ısıya uzanan beyaz ışık tonlarından oluşan eşit çizgilerle dönüştürün. Dış mekan LED şerit ışıklar, iç mekan ve dış mekan WiZ ışıklarınız için severek kullandığınız WiZ ekosistemine katılır. Bu da, WiZ uygulaması, WiZmote veya sesiniz kullanılarak mevcut ev Wi-Fi sisteminiz üzerinden kolayca kurulup kontrol edilebildikleri anlamına gelir. Bu bükülebilir LED şeritleri tek başlarına veya diğer dış mekan WiZ ışıklarınızla birlikte kullanılabilir ve göz alıcı dış mekanlarınızı her zamankinden daha güzel ve davetkar hale getirir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Düşük Voltaj
- IP65 (Adaptör IP44)/Plastik




Tüm smart aydınlatmalarınız için anında kurulum

Yeni ışıklarınızı mevcut Wi-Fi ağına bağlayarak tüm akıllı özelliklere anında erişin. Evden uzaktayken ışıkları kontrol edebilir ve otomatik açılıp kapanmaları için zamanlamalar ayarlayabilirsiniz. Tüm bunlar için ek bir donanım kurmanıza gerek yok. Kontrol cihazını Wi-Fi menzili içinde tutun; bağlı tüm ışıklar Wi-Fi menzilinin dışındayken bile tamamen kontrol edilebilir.



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Otomatik dış mekan ışıklarıyla her zaman güvende ve emniyette hissedin

Dış mekan ışıklarınızı her gün eve varmadan önce yanacak şekilde zamanlayın; böylece çevrenizi net bir şekilde görebilir ve güvende hissedebilirsiniz. Işıklarınızı sabah otomatik olarak veya gereksiz olduklarında kapanacak şekilde ayarlayın ve enerji tasarrufu sağlayın.



Bahçenizi milyonlarca renk ve dinamik modlarla güzelleştirin

Enerji verici soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaza kadar milyonlarca ışık rengi arasından seçim yapın ve dış mekan etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratın. Veya Okyanus, Orman ya da Parti gibi önceden ayarlanmış bir dinamik ışık modunu uygulayın; harika bir atmosfer yaratın ve ruh halinizi yükseltin.



Suya ve hava koşullarına dayanıklı

Bu ışık, su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklı olduğu için dış mekanlarda keyifli vakit geçirmeniz için tasarlanmıştır. UV ışınlarına dayanıklı olduğu gibi, rüzgara ve kara da dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Çoğu hava koşuluna dayanıklılığını garanti altına almak için zorlu testlerden geçirilmiştir.



Düşük voltaj teknolojisi ve kolay kurulum

Dış mekan keyfi için tasarlandı! Karmaşık kablolama veya özel kurulum gerekmez; sadece prize takın ve kullanmaya başlayın. Işığın konumunu değiştirmek isterseniz, sadece adaptörü sökün ve başka bir yere taşıyın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: Dış Mekan
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Evet
Güç adaptörü dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 7 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80
Renk sıcaklığı: 2700-5000 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 26 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Eğlence odası Yatak odası Çocuk odası

DİĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 128 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V
Güç Tüketimi: 24

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 1,52 kg
Genel yükseklik: 76 mm
Toplam uzunluk: 7.940 mm
Genel genişlik: 45 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: 240
Işık rengi: 2700 - 5000 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 24
IP koruma sınıfı kodu: IP65 (Adaptör IP44)
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169074859
Net ağırlık: 1,55 kg
Brüt ağırlık: 1,75 kg
Yükseklik: 7,6 cm
Uzunluk: 35,6 cm
Genişlik: 35,6 cm