


Spot 50W PAR16 GU10



Konforunuza ve sađlıđınıza ışık tutun! Bu akıllı spotlar, bildiđiniz ve sevdiđiniz standart GU10 řekline sahiptir ve gerek cam lensleri de ekstra zarafet katar. Ayrıca size standartların ok dıřında bir řey sunar: tm ihtiyalarınıza ve ruh halinize gre ayarlanabilir beyaz ışık. Iřıđı ayarlayarak ev hayatınızı en iyi ve en konforlu řekilde yařamanızı sađlayın: İřlerinize odaklanmanız gerektiđinde sođuk beyaz ışık, arkanıza yaslanıp rahatlamak istediđinizde ise konforlu bir his veren sıcak beyaz ışık programlayın. Tm bunlara ek olarak spotu sesinizle, WiZ uzaktan kumandasıyla ve evde veya dıřarıda olmanız fark etmeksizin WiZ uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz. WiZ GU10 spotları, bađlanmak iin sahip olduđunuz Wi-Fi'ı kullanır. Hibir ek donanım, ađ ve kurulum gerekmez.

RN ZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir beyaz akıllı ampul
- En fazla 345 lmen
- Kolay tak ve alıřtır zelliđi
- Uygulama veya ses ile kontrol edin



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Herhangi bir standart armatüre uyan ışık

Her türlü spot ve gömme aydınlatma armatürüne mükemmel uyum sağlayan kompakt tasarım.



Işıklarınızı kolayca kontrol edin, hem de her yerden

Evde kimse yokken ışıklar açık kaldıysa diye endişelenmenize gerek yok. Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kapatmanız yeterlidir.



Tüm aktiviteleriniz için mükemmel ortamı yaratın

Klasik cam GU10 lambamız size özel bir şey sunuyor: tüm ruh hallerinize ve aktivitelerinize uygun ayarlanabilir beyaz LED ışık. Odaklanmanız gerektiğinde soğuk ışığı, rahatlamanız gerektiğinde loş ışığı ayarlayın veya Odaklanma ve Rahatlama gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Tüm oda için eşit ışık dağılımı sağlayın

Bu tavan lambasıyla odadaki hoş ışık dengesinin keyfini çıkarın. Işığı eşit olarak dağıtmak ve tüm odaya yumuşak, parlak ışık sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Lamba biçimi: PAR16
Soket: GU10
Cam türü: Şeffaf
Kısılabilir: Evet

AMPUL BOYUTLARI

Ağırlık: 0,05 kg

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Işın açısı: 36 °
Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥90
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
Işık Renk Kategorisi: Ayarlanabilir beyaz
Nominal ışık akısı: 345 lm
Başlama süresi: <0.5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 73 lm/W

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 40 mA

AMBALAJ BİLGİLERİ

EAN: 8720169076747
EOC: 872016907674700
Ürün başlığı: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 927-65 TW 1PF/6

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.48
Gerilim: AC 220-240 V
Watt eşdeğeri: 50 W
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL): F
Güç Tüketimi: 4,7 W
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 5

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Genel yükseklik: 55 mm
Toplam uzunluk: 55 mm
Genel genişlik: 50 mm

NOMINAL DEĞERLER

Nominal kullanım ömrü: 15.000
Nominal ışık akısı: 345 lm
Nominal en yüksek yoğunluk: 550 cd
Nominal güç: 4.7 W

TEKNİK ÖZELLİKLER

Frekans: 50-60
EPREL Tescil Numarası: 1877834
Akış ölçüm referansı: Narrow Cone

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169076747
Net ağırlık: 0,05 kg
Brüt ağırlık: 0,09 kg
Yükseklik: 16 cm
Uzunluk: 7 cm
Genişlik: 7 cm