





Peri Işığı 20 M

Eğlenceli, olağanüstü, tam renkli WiZ peri ışıkları tüm ev süslemelerinize, partilerinize, samimi buluşmalarınıza ve günlük yaşamınıza sihir katar. Bu 160 LED'lik dizi ışığı yılbaşı ağacınızın etrafına, Cadılar Bayramı'nda ön kapınıza, cumartesi gecesi oyun odanıza, sıcak yaz akşamlarında dış mekandaki yemekler için bahçenize veya haftanın herhangi bir günü yatak odanıza veya yemek odanıza asabilirsiniz. Statik ve dinamik ışık modları 16 milyondan fazla kullanılabilir renkle göz kamaştırırken 8 farklı bölge özelliği ışığınızı kendi başınıza istediğiniz şekilde kurmanızı sağlar. Ayrıca WiZ olduğu için, WiZ uygulamasını kullanarak ışıklarınızın büyüğü ısıtılı rengini her yerden kontrol edebilirsiniz. Hatta daha fazla eğlence ve kutlama ruhu için peri ışıklarınızı müzikle senkronize bile edebilirsiniz...

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Düşük Voltaj
- IP44/Plastik




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Işıklarınızı kolayca kontrol edin, hem de her yerden

Evde kimse yokken ışıklar açık kaldıysa diye endişelenmenize gerek yok. Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kapatmanız yeterlidir.



Işıkları Müzikle Senkronize Edin

Müzik Senkronizasyonu özelliğimiz ile ritmin içine dalın. Işıklarınızı en sevdiğiniz müziklerle zahmetsizce senkronize edin. Ses ile ışık arasında mükemmel uyum için mobil cihazınızı hoparlörün yakınında tutmayı unutmayın.



Tek bir kabloda milyonlarca renk

Her peri ışığı kablosu, milyonlarca renkten seçmenize izin vererek harika atmosferler yaratır ve ruh halinizi yükseltir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan/Dış mekan
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Plastik

DAYANIKILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama düğmesi: Hayır
Güç adaptörü dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): -
Renk sıcaklığı: 2700-5000 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2

STRING IŞIK/LIGHTSTRIP

Uzatılabilirlik: Hayır

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Yatak odası Balkon
Bahçe

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 100 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.7
Gerilim: 220-240 V
Güç Tüketimi: 13

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,588 kg
Toplam uzunluk: 20.000 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
Işık rengi: 2700 - 5000 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 15
IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169076969
Net ağırlık: 0,59 kg
Brüt ağırlık: 0,84 kg
Yükseklik: 8,7 cm
Uzunluk: 22,4 cm
Genişlik: 22,4 cm