


LED Şerit 5 m



5 m RGBIC ışık şeritlerimiz, 16 milyondan fazla düz renk seçeneğiyle orta büyüklükteki alanlara uyum sağlayacak ve bu alanları güzelleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Gökkuşağının peşinde, solan renkler ve ışıltılar gibi göz kamaştırıcı efektler için ayrı ayrı kontrol edilebilen tam renkli segmentlerle düz renklerin ötesine geçin. Esnek şeridi istediğiniz yere yapıştırın ve sezgisel WiZ uygulamasını kullanarak mevcut Wi-Fi sisteminiz üzerinden ışıklarınızı kontrol edin. Statik ve dinamik ışık modları, akıllı karartma ve ışık programlama, evinizden uzakta olduğunuzda bile tüm sisteminizin kontrolünün sizde almanızı sağlar. Son derece kolay kullanım için Google Home, Amazon Alexa ve Apple HomeKit ile uyumludur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- IP20/Plastik




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Işıklarınızı kolayca kontrol edin, hem de her yerden

Evde kimse yokken ışıklar açık kaldıysa diye endişelenmenize gerek yok. Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kapatmanız yeterlidir.



Işıkları Müzikle Senkronize Edin

Müzik Senkronizasyonu özelliğimiz ile ritmin içine dalın. Işıklarınızı en sevdiğiniz müziklerle zahmetsizce senkronize edin. Ses ile ışık arasında mükemmel uyum için mobil cihazınızı hoparlörün yakınında tutmayı unutmayın.



Kurulumu kolay esnek ışık şeridi

Şeridi pencere vitrinleri, tepsi tavanları, dolap altları ve hatta kavisli kenarlar gibi herhangi bir yüzeye kolayca yapıştırın. Mobilyalarınıza sevimli renk vurguları ekleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

DAYANIKILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Evet
Güç adaptörü dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): -
Renk sıcaklığı: NA
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Eğlence odası Yatak
odası Çocuk odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 110 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.7
Gerilim: 220-240 V
Güç Tüketimi: 15,3

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,215 kg
Genel yükseklik: 2,1 mm
Toplam uzunluk: 5.000 mm
Genel genişlik: 10 mm

SERVIS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
Işık rengi: RGB
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 18
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak
erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169077126
Net ağırlık: 0,4 kg
Brüt ağırlık: 0,55 kg
Yükseklik: 18,7 cm
Uzunluk: 8,2 cm
Genişlik: 18,9 cm