


LED Şerit 5 m

5 m'lik RGB ışık şeritlerimiz, 16 milyondan fazla düz renk, statik ve dinamik modları ve akıllı özellikleri ile geniş alanlara uyum sağlamak ve onları güzelleştirmek için tasarlanmıştır. Dilediğiniz gibi kesin, zarar vermeyen yapıştırıcısı sayesinde dilediğiniz yüzeye yerleştirin ve mevcut Wi-Fi sisteminiz üzerinden kontrol etmek için sezgisel WiZ uygulamasını kullanın. Statik ve dinamik ışık modları, akıllı karartma ve ışık programlama, evinizden uzakta olduğunuzda bile tüm sisteminizin kontrolünün sizde almanızı sağlar. Son derece kolay kullanım için Google Home, Amazon Alexa ve Apple HomeKit ile uyumludur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- IP20/Plastik



Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağına bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Herhangi bir Matter akıllı ev platformuyla kontrol edin

Bu ürün Matter sertifikalıdır ve Google Home, Amazon Alexa, Apple Home veya seçtiğiniz herhangi bir Matter tabanlı akıllı ev platformu üzerinden kolay kontrol sağlar.




Programınızı takip etmesi için ışıkları ayarlayın

Günlük veya haftalık rutinlerinizi takip etmesi için akıllı ışıklarınızı otomatikleştirin. Işıklarınızı sabahları veya eve gelmeden önce açılacak ve gerekli olmadığında enerji tasarrufu sağlamak için kapalı olacak şekilde ayarlayın.



Cihazları sensör kullanmadan hareketle etkinleştirin

WiZ'in SpaceSense teknolojisi cihazlarınızı hareket sensörlerine dönüştürür. WiZ uygulamasında SpaceSense özelliğini etkinleştirin ve hareket algılamayla ışıkların ve cihazların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayın. SpaceSense özelliğinin çalışması için bir odada en az iki WiZ cihazının bulunması gerekir.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Işıklarınızı kolayca kontrol edin, hem de her yerden

Evde kimse yokken ışıklar açık kaldıysa diye endişelenmenize gerek yok. Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kapatmanız yeterlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White
Malzeme: Plastik

DAYANIKILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
50.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Evet
Güç adaptörü dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): -
Renk sıcaklığı: NA
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Eğlence odası Yatak
odası Çocuk odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 45 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.7
Gerilim: 220-240 V
Güç Tüketimi: 5,7

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,17 kg
Genel yükseklik: 2,1 mm
Toplam uzunluk: 5.000 mm
Genel genişlik: 10 mm

SERVIS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
Işık rengi: RGB
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 7
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak
erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169077621
Net ağırlık: 0,17 kg
Brüt ağırlık: 0,26 kg
Yükseklik: 18,7 cm
Uzunluk: 8,2 cm
Genişlik: 18,9 cm