

## Kare Panel 12 W



WiZ Akıllı Tavan Panel Lambasıyla hayatınıza ışık katın. Minimalist siyah ve klasik beyaz arasında seçim yapın; dekorasyonunuza en uygun olanı seçin! Ayarlanabilir beyaz ışık ile LED armatürün tüm rahatlığından ve enerji tasarrufundan yararlanın. Konsantre olmak için soğuk gün ışığını, rahatlamak içinse sıcak mum ışığını ve ikisi arasındaki tüm tonları deneyin. Üstelik WiZ uygulamasıyla veya sesinizle %100 uzaktan kontrol edilebilir özelliktedir.



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Boyutlar: 295
- IP20/Plastik/Beyaz



### İnce, şık tasarım

Bu ışığın minimalist tasarımı ve ince formu, her türlü iç dekor stiline zahmetsizce uymasını sağlar.




### Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!

### Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



### Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

### Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.

### İşıklarınızı kolayca kontrol edin, hem de her yerden

Evde kimse yokken ışıklar açık kaldıysa diye endişelenmenize gerek yok. Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kapatmanız yeterlidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan  
Kısılabilir: Evet

### TASARIM VE KAPLAMA

Renk: White  
Malzeme: Plastik

### DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl  
lumen bakım faktörü: 70%  
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:  
20.000  
Nominal kullanım ömrü: 20.000

### EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet  
Entegre LED: Evet  
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

### IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM  
Renk oluşturma dizini (CRI):  $\geq 80$   
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K  
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2  
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom):  
133 lm/W

### ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::  
Oturma Odası Mutfak Yemek Odası  
Yatak odası

### DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 110 mA

### GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5  
Gerilim: 220-240 V

### ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 1 kg  
Genel yükseklik: 37 mm  
Toplam uzunluk: 295 mm  
Genel genişlik: 295 mm

### SERVIS

Garanti: 2 yıl

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı:  
1600(@2700K)  
Işık rengi: 2200 - 6500 (RGB)  
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 12  
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak  
erişimine korumalı  
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

### DESTEKLENENLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes  
WiFi: Wireless G  
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum  
of 60 months after introduction date  
Maksimum aksesuar sayısı: 9999  
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4  
GHz)

### AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169077928  
Net ağırlık: 1,2 kg  
Brüt ağırlık: 1,58 kg  
Yükseklik: 35,2 cm  
Uzunluk: 5,9 cm  
Genişlik: 34,9 cm