


Kare Panel 12 W



WiZ Akıllı Tavan Panel Lambasıyla hayatınıza ışık katın. Minimalist siyah ve klasik beyaz arasında seçim yapın; dekorasyonunuza en uygun olanı seçin! Ayarlanabilir beyaz ışık ile LED armatürün tüm rahatlığından ve enerji tasarrufundan yararlanın. Konsantre olmak için soğuk gün ışığını, rahatlamak içinse sıcak mum ışığını ve ikisi arasındaki tüm tonları deneyin. Üstelik WiZ uygulamasıyla veya sesinizle %100 uzaktan kontrol edilebilir özelliktedir.


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tüm renkler
- Boyutlar: 295
- IP20/Plastik/Siyah




İnce, şık tasarım

Bu ışığın minimalist tasarımı ve ince formu, her türlü iç dekor stiline zahmetsizce uymasını sağlar.




Kurulumu kolay akıllı aydınlatma işlevleri

WiZ ışığınızı Wi-Fi ağınıza bağlayarak akıllı özelliklerden anında yararlanın. Evden uzakta olduğunuzda ışıkları kolayca kontrol edin ve otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayın. Hub veya ağ geçidi gibi ek donanım kurmanıza gerek yok!



Mükemmel ışık sahnenizi yaratın

Gününüzün herhangi bir anında kusursuz ışık ortamını yaratmak için farklı renk ve beyaz ışık modlarından oluşan kendi karışımınızı yaratın. Yeni sahnenizi kaydedin ve istediğiniz zaman WiZ uygulaması veya sesle seçin.



Gününüzü güzelleştirmek için milyonlarca renk ve değişen ışık modları

Beğendiğiniz herhangi bir ışık rengini seçin veya sizin için tasarladığımız dinamik ışık modunu kullanın. Örneğin Fireplace veya Ocean, harika bir atmosfer yaratmanıza ve ruh halinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır.



Sıcaktan soğuğa ayarlanabilir beyaz ışıkla doğru ambiyansı ayarlayın

Etkinlikleriniz için en iyi ortamı yaratmak üzere enerji veren soğuk beyazdan yumuşak sıcak beyaz ışığa kadar geniş bir yelpaze arasından seçim yapın veya Focus ve Relax gibi önceden ayarlanmış modlardan birini seçin.



Işıklarınızı kolayca kontrol edin, hem de her yerden

Evde kimse yokken ışıklar açık kaldıysa diye endişelenmenize gerek yok. Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kapatmanız yeterlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
Nominal kullanım ömrü: 20.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

İŞİK ÖZELLİKLERİ

Renk tutarlılığı: 6 SDCM
Renk oluşturma dizini (CRI): ≥80
Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 133 lm/W

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Mutfak Yemek Odası
Yatak odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 110 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.5
Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 1 kg
Genel yükseklik: 37 mm
Toplam uzunluk: 295 mm
Genel genişlik: 295 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: 1600(@2700K)
Işık rengi: 2200 - 6500 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 12
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169077942
Net ağırlık: 1,2 kg
Brüt ağırlık: 1,58 kg
Yükseklik: 35,2 cm
Uzunluk: 5,9 cm
Genişlik: 34,9 cm