




55-65 inç TV'ler için TV Arka aydınlatmalı HDMI Senkronizasyon Kutusu

TV ekranınızın renklerini gerçek zamanlı olarak yansıtarak eğlenceyi yükseltin. RGBIC şerit film, oyun ve müzikler ile senkronize renk ve hız modu eşleşmesi yapar. HDMI üzerinden basit kurulumun ve doğru renk eşleştirmesinin keyfini çıkarın. Yayın çubuğu veya oyun konsolu gibi herhangi bir HDMI 2.0 cihazıyla senkronize edin. Dilediğiniz kadar renkli WiZ lambayı Wi-Fi üzerinden bağlayarak tüm oda efektleri oluşturun.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Harici bir HDMI girişi gerektirir; Akıllı TV uygulamalarıyla uyumlu değildir
- 60 Hz'de 4K, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sunar
- 55~65 inç TV'lere uygun 3 taraflı RGBIC şerit



Temiz montaj ve kolay kurulum

Arka ışık şeridini takın, HDMI kablolarını takın ve Sync Box'ı Wi-Fi'nize bağlayın. TV ekranınızın üstünde kamera veya kablolar asılı değil, karmaşık kalibrasyona hiç gerek yok.




Gerçek zamanlı renk senkronizasyonu

Sync Box, video sinyali doğrudan HDMI girişinden okur, tüm TV ekranını anında analiz eder ve son derece hassas eşleşen renkler üretir.




Herhangi bir HDMI 2.0 cihazıyla çalışır

Sync Box'ı TV çubuğu, set üstü kutu ve oyun konsolu gibi bir HDMI medya cihazına bağlamanız yeterlidir. 60 Hz'de 4K, HDR10+ ve Dolby Vision desteği sağlar.



Tüm WiZ ışıklarınızla senkronize edin

Sync Box'ınızı herhangi bir renk özellikli, Wi-Fi + Bluetooth WiZ ışığa bağlayın. İster ampul, ister ışık şeritleri veya lambalar kullanıyor olun, oda çapında bir aydınlatma deneyimi için TV'nizle eşleşen eksiksiz bir aydınlatma kurulumu oluşturun.



Müziğinizi aydınlatın

Sync Box, dahili mikrofonu aracılığıyla sesi algılayarak TV'niz kapalıyken bile ışıkların müzikle birlikte titreşmesini sağlar. Dinamik renkler ve efektler ayarlayarak müziğiniz için mükemmel bir atmosfer yaratın.



WiZ Uygulaması Üzerinden Özelleştirilebilir Senkronizasyon Modları

WiZ uygulamasıyla senkronizasyon efektlerini kolayca ayarlayın. Sinematik veya Rahatlama gibi önceden ayarlanmış modlar arasından seçim yapın veya ister heyecanlı bir film gecesi geçiriyor ister en sevdiğiniz diziyi izleyerek rahatlatıcı bir zaman geçiriyor olun, parlaklığı ve rengi ruh halinize uyacak şekilde özelleştirin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AMPUL ÖZELLİKLERİ

Kullanım amacı: İç mekan
Kısılabilir: Evet

TASARIM VE KAPLAMA

Renk: Siyah
Malzeme: Plastik

DAYANIKLILIK

Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
lumen bakım faktörü: 70%
Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı:
15.000
Nominal kullanım ömrü: 15.000

EKSTRA ÖZELLİK/AKSESUAR DAHİLDİR

Uzaktan kumandayla kısılabilir: Evet
Entegre LED: Evet
Kablo üzerinde açma/kapama
düğmesi: Hayır
Güç adaptörü dahildir: Evet
Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

IŞIK ÖZELLİKLERİ

Renk oluşturma dizini (CRI): N.A.
Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
%60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 7
lm/W

STRING IŞIK/LIGHTSTRIP

Uzatılabilirlik: Hayır

ÇEŞİTLİ

Özellikle şunlar için tasarlandı::
Oturma Odası Eğlence odası

DIĞER ÖZELLİKLER

Lamba akımı: 100 mA

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç faktörü: 0.75
Gerilim: 220-240 V

ÜRÜN BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

Net ağırlık: 0,415 kg
Genel yükseklik: 3,5 mm
Toplam uzunluk: 2.600 mm
Genel genişlik: 10 mm

SERVİS

Garanti: 2 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

Armatürün toplam lumen çıkışı: NA
Işık rengi: 2700 - 6500 (RGB)
Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 17
IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak
erişimine korumalı
Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

DESTEKLENERLER

Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
WiFi: Wireless G
Belirlenmiş destek dönemi: Minimum
of 60 months after introduction date
Maksimum aksesuar sayısı: 9999
İletişim protokolü: Bluetooth WiFi (2,4
GHz)

AMBALAJ BOYUTLARI VE AĞIRLIĞI

EAN/UPC - ürün: 8720169078642
Net ağırlık: 0,39 kg
Brüt ağırlık: 0,6 kg
Yükseklik: 17,8 cm
Uzunluk: 9,7 cm
Genişlik: 17,8 cm