

PHILIPS

Akıllı LED RGB A60
Ampul, E27
Taban, 806 lm, 2'li Paket

Smart LED

Milyonlarca renk

Ayarlanabilir beyaz ışık

Loş dim etme

Uygulama veya ses ile kontrol
edin



8720169171060



Daha akıllı ev aydınlatması

Her anın ihtiyaçlarına uyum sağlayan akıllı aydınlatmayla alanınızı dönüştürün. Milyonlarca renkte parlak ışığın yanında Fireplace ile Ocean gibi hazır modlarla atmosferi belirleyin. 2200 K ve 6500 K arasındaki ton ayarlama aralığı sayesinde serin, enerji veren beyaz ışık ile sıcak ve huzur veren tonlar arasında kolayca geçiş yapın. Parlaklığa %100 ile %1 arasında ince ayar yaparak tam kontrol sağlayabilirsiniz.

Akıllı kontrol

- Connected by WiZ
- Akıllı kontrol

Akıllı özellikler

- SpaceSense hareket algılama

Akıllı cihazlar

- Mater onaylı

Işık modları

- Milyonlarca renk
- Beyaz ışık ayarlama
- Loş dim etme

Özellikler

Connected by WiZ

Işıklarınızı WiZ uygulaması, aksesuarlar veya akıllı ev asistanınız üzerinden sesli komutlarla kontrol edin; Alexa ve Google Home ile uyumludur.

Akıllı kontrol



Işıklarınızı WiZ uygulaması, aksesuarlar veya akıllı ev asistanınızdaki sesli komutlar ile kontrol edin; Alexa ve Google Home ile uyumludur.

SpaceSense hareket algılama



Işıklarınızı, entegre SpaceSense teknolojisini kullanarak odaya girdiğinizde otomatik açılan hareket sensörlerine dönüştürün. İki veya daha fazla Connected by WiZ ışığı veya cihazı bunun için yeterli.

Mater onaylı



Tercih ettiğiniz akıllı ev asistanı ile istediğiniz biçimde kontrol edin. Alexa, Google Home ve Apple Home ile sorunsuz entegrasyon için Matter uyumlu.

Milyonlarca renk



Muhteşem bir atmosfer yaratarak ruh halini belirlemek için paletten bir ışık rengi seçin veya Şömine veya Okyanus gibi kayıtlı bir ışık modunu uygulayın.

Beyaz ışık ayarlama



Görünürlük ve odaklanmayı artıran soğuk, mavimsi tonlardan akşamları rahatlamak için yumuşak ve daha sıcak tonlara (CCT aralığı 2200 K-6500 K) kolayca geçiş yapın.

Loş dim etme



Ne yapıyor olursanız olun doğru ışık seviyesine ulaşmak için ışığınızı sorunsuz bir şekilde tam parlaklıktan %1'e kadar dimleyin.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: A60
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Evet

Ampul boyutları

- Ağırlık: 0,05 kg

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -20 ila +45 °C
- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700/6500
- Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler
- Başlama süresi: <0.5 s
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 94

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Çocuk odası
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 65 mA

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169171060
- EOC: 872016917106000
- Ürün başlığı: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 60 W
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): F
- Güç: 8,5 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 9

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 11,1 mm
- Toplam uzunluk: 11,1 mm
- Genel genişlik: 6 mm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 25.000
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- Nominal güç: 8.5 W

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 60 mm
- Ampul teknolojisi: LED
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- EPREL Tescil Numarası: 2546660
- Akış ölçüm referansı: Sphere

Ampul

- Çap: 60 mm
- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT,

Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler

- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169171060
- Net ağırlık: 0,1 kg
- Brüt ağırlık: 0,2 kg
- Yükseklik: 16 cm
- Uzunluk: 7 cm
- Genişlik: 14 cm



Yayın tarihi: 2026-07-15
Sürüm: 0.496

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com