

PHILIPS

Yukarıdan
Aydınlatma

Gömme Lambalar

3000 K

Beyaz

8720169173705



Daha ince bir uyum ile rahat ışık

Rahat bir ışık kaynağı sağlayan ve gözlerinizi yormayan Philips EyeComfort LED Downlight ile alanınızı aydınlatın.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Azaltılmış parlama. Artırılmış konfor.

Özellikler

Alçak tavanlar için uygunince tasarım 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

İç içe optik özellikli EyeComfort

İç içe optik teknolojisi, günlük yaşamınızdaki genel aydınlatma deneyimini iyileştirir. Işığın yayılmasına yardımcı olmak için 3D desenlerle basılan mikro lens teknolojisi, parlamayı önemli ölçüde azaltan eşit

bir ışık dağılımı üretir. Bu aydınlatma, gözlerinize daha fazla rahatlık getiren yumuşak ve tekdüze bir ışık olmanın yanı sıra aynı zamanda aydınlatılmış alanda daha az göze batan aydınlatma için ışığı akıllıca yeniden dağıtır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 7.500
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 100
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 3000 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 66

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Gömme Lambalar
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 55 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,05 kg
- Gömme mesafesi: 117 mm
- Genel yükseklik: 35 mm
- Toplam uzunluk: 115 mm
- Genel genişlik: 115 mm
- Gömme Tavan kesiti: 10.0 cm x 10.0 cm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 115 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 750
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Sıcak Beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 7.5
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ađırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169173705
- Net ađırlık: 0,05 kg
- Brüt ađırlık: 0,07 kg
- Yükseklik: 11,7 cm
- Uzunluk: 4 cm
- Geniřlik: 11,7 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.177

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlıđına iliřkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekteřtirilen hiçbir iřlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluřturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teřkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com