

PHILIPS

Filament Ampul
Amber 40 W ST64 E27

LED


1800 K

470 lm

15.000 saat



8720169191235



Dikkat çekici olması için tasarlandı

Yeni Deco koleksiyonu (sıcak) beyaz ışığın yalın, minimalist bir aydınlatma deneyimiyle mükemmel bir karışımı sayesinde evinizi dönüştürüyor.

Eski ampullerinizi için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü tüpler - 15 yıla kadar dayanır
- %90 kadar Enerji Tasarrufu

Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, hem açık hem kapalı durumda çekici görünüş

- Klasik tarzı LED

Özellikler

Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir



Güzel şekillendirilmiş tasarımı ve tanıdık boyutlarıyla, bu, modern bir aydınlatma, enerji tasarrufu sağlayan standart bir LED ampuldür. Standart akkor ampullerin yerini alacak mükemmel sürdürülebilir bir değişiklik. Brad, tüm bu metinleri tekrar gözden geçir. İyi okunmuyor.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü ile, tüplerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

%90 kadar Enerji Tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufunun tadını çıkarın. Mevcut akkor veya halojen ampullerinizi değiştirerek anında %90'dan fazla enerji tasarrufu sağlayın.

Vintage (2000K ve 2200K)

Geleneksel aydınlatmanın vintage görünümünü LED'in avantajlarıyla hayal edin. Philips Vintage LED filament ampuller sayesinde ihtiyacınız olan enerji verimliliğiyle sevdiğiniz klasik görünümü elde edebilirsiniz. Eski moda akkor aydınlatmanın geleneksel rengini ve kehribar rengi parlaltısını verir. Şeffaf amber renkli cam ampul, pirinç kaplamalı taban ve LED filamentin retro stili, evinizdeki dekoratif aydınlatmaya vintage bir hava katar. Girift kıvrımlı filament, rahat ve sıcak bir ortam sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Sarı
- Kısılabılır: Hayır
- Lamba Malzemesi: Cam

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 1800 K
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 818 | CCT of 1800K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 67 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dekoratif

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169191235
- EOC: 872016919123500
- Ürün başlığı: LED ST64 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: AC 230 V
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Güç Tüketimi: 7 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 7

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 140 mm
- Toplam uzunluk: 140 mm
- Genel genişlik: 64 mm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169191235
- Net ağırlık: 0,04 kg
- Brüt ağırlık: 0,07 kg
- Yükseklik: 17,7 cm
- Uzunluk: 7 cm
- Genişlik: 7,5 cm



Yayın tarihi: 2025-08-30
Sürüm: 0.448

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com