

PHILIPS

Garnet Tavan
Lambası 40 W

Tavan Lambaları

2700 K

Beyaz



8720169195257



Bir armatür. Sizin anahtarınız. Üç ışık ayarı.

Odanızın ambiyansını değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Philips'in SceneSwitch LED tavan lambası, üç benzersiz ayar ile ortamın havasını belirlemenizi sağlar. Ana ve dolaylı ışığın kombinasyonu size bir araya gelmeniz, konsantre olmanız ve keyifli anlar geçirmeniz için mükemmel seçenekler sunar. Dimmer veya kurulum gerektirmez, tek ihtiyacınız mevcut anahtarınızdır

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Işık etkisi

- Dolaylı aydınlatma
- Üç bölgesi ışık
- Yumuşak uyumlu ışık

Üstün kalite

- EyeComfort: Gözleri yormayan ışık



Özellikler

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Dolaylı aydınlatma

Volkan abajur, mekanınızı süsler ve ışığı yumuşak bir şekilde yansıtır.

Üç bölge ışık

Üç bölge ışık kaynağı, istediğiniz ambiyansı yaratma esnekliğini sunar.

Yumuşak uyumlu ışık

Dolaylı ve doğrudan ışığın doğru kombinasyonu, alanınıza parlama olmadan loş bir ışık yayar.

Göz konforu

Düşük kaliteli ışık göz yorulmasına neden olabilir. Çoğumuz iç mekanda zaman geçirirken evinizi düzgün aydınlatmak artık her zaman olduğundan daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Philips LED ampuller sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar. Gözlerinizi yormayan ışığa geçin. Gözleriniz size teşekkür edecek.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 105 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Mutfak, Ofis, Garaj
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 200 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,23 kg
- Genel yükseklik: 99 mm
- Toplam uzunluk: 500 mm
- Genel genişlik: 500 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 500 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 4200
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı



Yayın tarihi: 2025-09-24
Sürüm: 0.428

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com