

PHILIPS

Mauve Tavan
Lambası 24 W Kare


Tavan Lambaları

2700 K

Beyaz



8720169195493



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Philips LED aydınlatma armatürleri, gözlerinizin rahatlığı için tasarlanmış ışık sağlar

Işık etkisi

- Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Denemesi kolay

- Kolay kurulum

Işık etkisi

- Homojen ışık dağılımı

Üstün kalite

- Temizlemesi kolay

Özellikler

İç İçe Optik

Bu tavan lambası, genel aydınlatma deneyiminizi geliştirmek için ışığı akıllıca yeniden dağıtan İç İçe Optik teknolojisine sahiptir. Bu armatürün lensi, ışığı yayan ve eşit şekilde dağıtan, gözü yormayan hale getiren bir piramit mikro yapıya sahiptir.

Kolay kurulum

Artık kurulum sırasında sorun yaşamayacaksınız. Duvara veya tavana sıkıca sabitlemeniz veya asmanız ve fişini takmanız yeterlidir, bu aydınlatma armatürü artık yanmaya hazırdır.

Temizlemesi kolay

Pürüzsüz ve temizlemesi kolay malzemeler evinizin her zaman zeminden tavana çekici görünmesi anlamına gelir.

Homojen ışık dağılımı

Işığı odalarınız arasında eşit ve homojen bir şekilde dağıtın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Dikdörtgen

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 120

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Garaj, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 200 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,99 kg
- Genel yükseklik: 75 mm
- Toplam uzunluk: 430 mm
- Genel genişlik: 430 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2900
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Sıcak Beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ađırlıđı

- EAN/UPC - ürün: 8720169195493
- Net ađırlık: 0,99 kg
- Brüt ađırlık: 1,67 kg
- Yükseklik: 52,8 cm
- Uzunluk: 9,4 cm
- Geniřlik: 52,8 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.391

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlıđına iliřkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekteřtirilen hiçbir iřlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluřturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teřkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com