

# PHILIPS

Meson Tavan Lambası  
21 W 190 mm

Tavan Lambaları

6500 K

Beyaz

8720169243521



## Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Rahat bir ışık kaynağı sağlayan ve gözlerinizi yormayan Philips EyeComfort LED Downlight ile alanınızı aydınlatın.

### Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

### Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

### Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Azaltılmış parlama. Artırılmış konfor.

# Özellikler

## Alçak tavanlar için uygunince tasarım 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

## İç içe optik özellikli EyeComfort

İç içe optik teknolojisi, günlük yaşamınızdaki genel aydınlatma deneyimini iyileştirir. Işığın yayılmasına yardımcı olmak için 3D desenlerle basılan mikro lens teknolojisi, parlamayı önemli ölçüde azaltan eşit

bir ışık dağılımı üretir. Bu aydınlatma, gözlerinize daha fazla rahatlık getiren yumuşak ve tekdüze bir ışık olmanın yanı sıra aynı zamanda aydınlatılmış alanda daha az göze batan aydınlatma için ışığı akıllıca yeniden dağıtır.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

## Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

## Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 12.500
- Nominal kullanım ömrü: 25.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

## Işık özellikleri

- Işın açısı: 100
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 85

## Çeşitli

- Tip: Tavan Lambaları
- Göz Konforu: Evet

## Diğer özellikler

- Lamba akımı: 160 mA

## Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Güç: 21

## Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,124 kg
- Gömme mesafesi: 120 mm
- Genel yükseklik: 35 mm
- Gömme Tavan kesiti: 17.5 cm x 17.5 cm

## Servis

- Garanti: 2 yıl

## Teknik özellikler

- Çap: 190 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 1800
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Soğuk gün ışığı
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı
- Işık kaynağı sayısı: 78

## Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

## Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8720169243521
- Net ağırlık: 0,12 kg
- Brüt ağırlık: 0,18 kg

- Yükseklik: 19,5 cm
- Uzunluk: 4,3 cm
- Genişlik: 19,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08  
Sürüm: 0.90

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)