

PHILIPS

Amigo Fanlı Tavan
Lambası 42+20 W

Tavan Vantilatörü
Lambaları

3000/4400/6500 K

Beyaz

Kısılabilir; Uzaktan Kumandayla



8720169248786



İstedığınız ambiyansı parmaklarınızın ucuyla ayarlayın

Uzaktan kumanda içeren Philips LED tavan vantilatörü ışığı sayesinde özelleştirilebilir ışığı rahat bir esinti ile birleştirin.

Denemesi kolay

- Yıl boyunca kullanıma sahip olun
- Rahat bir esintinin tadını çıkarın

Özellikler

Yıl boyunca kullanıma sahip olun

Hem yaz hem de kış için çalışma modları ile tüm yıl boyunca alanınızda hava sirkülasyonu için en iyi ayarları elde edeceksiniz.

Rahat bir esintinin tadını çıkarın

Vantilatör için dinamik hız ayarları sunan Natural Breeze fonksiyonu ile evinizin her odasına bir ada esintisi getirin.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yuvarlak

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Evet

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700-4000-6500 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 95

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Mutfak, Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Vantilatörü Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, Uzaktan Kumanda

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 330 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 1,5 kg
- Genel yükseklik: 137 mm
- Toplam uzunluk: 485 mm
- Genel genişlik: 485 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 485 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 4400
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Evet
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II - Çift Yalıtımlı

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliđi ile uyumlu: No
- Belirlenmiř destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu iřletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169248786
- Net ağırlık: 1,5 kg
- Brüt ağırlık: 2,32 kg
- Yükseklik: 51,5 cm
- Uzunluk: 15,5 cm
- Geniřlik: 51 cm



Yayın tarihi: 2026-07-11
Sürüm: 0.365

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluđuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir iřlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluřturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teřkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com