

PHILIPS

Yukardan
Aydınlatma

Fonksiyonel

Meson iç içe optik özellikli
yukardan aydınlatma

Azaltılmış parlama

Artırılmış konfor

Beyaz



8720169251380



Gözlerinizi yormayan rahat LED ışık

Rahat bir ışık kaynağı sağlayan ve gözlerinizi yormayan Philips EyeComfort LED Downlight ile alanınızı aydınlatın.

Denemesi kolay

- Engelsiz ve zarif bir armatüre zemin hazırlayarak alçak tavanlı odalar için ideal hale gelir.

Dayanıklılık

- 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Azaltılmış parlama. Artırılmış konfor.

Özellikler

Alçak tavanlar için uygun ince tasarım 15.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Philips LED teknolojisi ürününüzün ömrünü 15.000 saate kadar uzatır.

İç içe optik özellikli EyeComfort

İç içe optik teknolojisi, günlük yaşamınızdaki genel aydınlatma deneyimini iyileştirir. Işığın yayılmasına yardımcı olmak için 3D desenlerle basılan mikro lens teknolojisi, parlamayı önemli ölçüde azaltan eşit

bir ışık dağılımı üretir. Bu aydınlatma, gözlerinize daha fazla rahatlık getiren yumuşak ve tekdüze bir ışık olmanın yanı sıra aynı zamanda aydınlatılmış alanda daha az göze batan aydınlatma için ışığı akıllıca yeniden dağıtır.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 12.500
- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Disposal of the product: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Ayarlanabilir spot lamba başlığı: Hayır
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 100 °
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 100 mA
- Verim: 70 lm/W

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Watt: 13 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,09 kg
- Yükseklik: 4 cm
- Uzunluk: 14 cm
- Gömme mesafesi: 120 mm
- Genişlik: 14 cm

Servis

- Garanti: 1 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 140 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 910
- Işık rengi: 3000
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Birlikte verilen ampulün Watt gücü: 13
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf II

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696171004
- Net ağırlık: 0,09 kg
- Brüt ağırlık: 0,13 kg
- Yükseklik: 14,9 cm
- Uzunluk: 4,4 cm
- Genişlik: 15,3 cm



Yayın tarihi: 2025-05-24
Sürüm: 0.189

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com