

PHILIPS

Ampul 60 W A60
E27

LED

6500 K

806 lm

15.000 saat



8720169253179



Ev için son teknoloji LED ampul

Günlük iç mekan aktiviteleriniz için genel aydınlatma çözümü sunan son teknoloji LED ampul. Enerji maliyetlerinizden anında tasarruf edecek ve aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden ampul değiştirme sıklığınızı azaltacaksınız.

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Philips ambalajının üzerinde yazanlara güvenin.
- Cıva içermez

Özellikler

Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir



Güzel şekillendirilmiş tasarımı ve tanıdık boyutlarıyla, bu, modern bir aydınlatma, enerji tasarrufu sağlayan

standart bir LED ampuldür. Standart akkor ampullerin yerini alacak mükemmel sürdürülebilir bir değişiklik. Brad, tüm bu metinleri tekrar gözden geçir. İyi okunmuyor.

UV ya da IR yoktur

Işığın kızılötesi olmayışı, hiç ısı yayılmadığı; ultraviyole olmayışı ise bu ışık altındaki kumaşların ve ürünlerin renginin solmayacağı anlamına gelir.

Cıva içermez



Cıva içermemesi, tehlikesiz atık bertarafına olanak tanır ve bu özellik, mevcut alanınızı daha sürdürülebilir hale getirmenin kolay bir yolunu sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: sabit ampul
- Soket: E27
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabılır: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Işın açısı: 180
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Nominal ışık akısı: 806 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 100

Çeşitli

- Göz Konforu: Hayır

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169253179
- EOC: 872016925317900
- Ürün başlığı: LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1PF/6 DISC

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.54
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 60
- Güç: 8
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 8

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 108 mm
- Toplam uzunluk: 108 mm
- Genel genişlik: 60 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169253179
- Net ağırlık: 0,03 kg
- Brüt ağırlık: 0,04 kg
- Yükseklik: 13,8 cm
- Uzunluk: 6,2 cm
- Genişlik: 6,2 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.352

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com