

PHILIPS

Vapora Duvar Aplığı
1,5 W

Dış mekan aydınlatma
armatürleri

2700 K

Siyah

Sensör; Güneş Enerjili; Su
Geçirmez



8720169265707



Işık ile sürdürülebilir bir şekilde, güzel bir bahçenin tadını çıkarın

Philips Vapora duvar aplığı daha uzun ömürlü, enerji tüketimini azaltan ve sürdürülebilirliği destekleyen güvenilir bir güneş enerjili ışıktır.

Kolay kurulum

- Kablolara gerek yok

Çevreci aydınlatma çözümleri

- Güneş enerjisi

Gelişmiş LED ışıklandırma

- Yüksek kaliteli LED ışığı

Üstün kalite

- Yüksek kaliteli malzeme

Dış mekan için tasarlandı

- IP44 - hava koşullarına dayanıklı

Yüksek kaliteli ışık

- Sıcak beyaz ışık 2700K


Özellikler

Kablolara gerek yok



Bu ışık tamamen güneş enerjisiyle çalışır. Kablolara gerek olmaması sayesinde bu ışıkların bahçenizde veya diğer dış mekan alanlarınızda istediğiniz yere yerleştirilmesi ve yeniden konumlandırılması kolaydır.

Güneş enerjisi



Philips Solar ışıklar, güneşten aldıkları enerjiyi en iyi şekilde değerlendirerek daha uzun ömürlü aydınlatma sağlamak için tasarlanmıştır. Hiçbir elektrik tüketimi olmadığı için hem elektrik faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlar hem de çevre için üzerinize düşeni yapmış olursunuz.

Yüksek kaliteli LED ışığı




Bu LED ışıklar Philips tarafından geliştirilen benzersiz bir teknoloji kullanır. Anında açılırlar ve bahçenizdeki canlı renkleri ortaya çıkaran optimum ışık çıkışı üretirler.

Yüksek kaliteli malzeme




Bu Philips dış mekan lambası üstün kaplama özelliğine sahip yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Bu, her türlü hava koşulunda korozyona ve lekelerle karşı dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü bir ürün sağlar.

IP44 - hava koşullarına dayanıklı



Bu Philips dış mekan aydınlatması özellikle nemli dış ortamlar için tasarlanmıştır ve su geçirmezliği katı testlere tabi tutulmuştur. IP44 derecelendirmesi, toz ve su girişine karşı koruma sertifikası bulunduğu anlamına gelir; genel dış mekan kullanımı için mükemmeldir.

Sıcak beyaz ışık 2700K



Beyaz ışık renginin farklı tonlarının, Kelvin (K) cinsinden ölçülen farklı renk sıcaklıklarıyla tanımlandığını biliyor muydunuz? Daha düşük renk sıcaklıkları sıcak, rahatlatıcı bir beyaz ışık üretirken, daha yüksek renk sıcaklıkları daha soğuk, daha enerji veren bir beyaz ışık üretir. Bu aydınlatma armatürü, 2700K'da sıcak, rahatlatıcı ışık üretir.

Teknik Özellikler

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- paslanma önleyici toz önleyici: Evet
- İki yönlü ışık huzmeleri: Hayır
- Gündüz ve gece sensörü: Evet
- Tamamen su geçirmez: Evet
- Entegre LED: Evet
- Hareket sensörü: Hayır
- Güneş Enerjisi: Evet
- Sıcak Beyaz Işık: Evet
- Şaheser: Hayır

Bahçe alanı

- Bahçe alanı: Bahçe ve Teras

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Bahçe, Veranda
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Hayır
- Ekstra Özellikler: Güneş Enerjili, Su Geçirmez, Gecedен gündüze

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,275 kg
- Genel yükseklik: 148 mm
- Toplam uzunluk: 141 mm
- Genel genişlik: 130 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 200
- Işık rengi: 2700
- Şebeke elektriği: 3.3 V
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Yedek ampulün maksimum Watt gücü: 1,5
- IP koruma sınıfı kodu: IP44 | Tel ve sıvı sıçramasına karşı korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf III - Güvenli, Ekstra Düşük Gerilim
- Değiştirilebilen ışık kaynağı: Hayır

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169265707
- Net ağırlık: 0,28 kg
- Brüt ağırlık: 0,37 kg
- Yükseklik: 15,8 cm
- Uzunluk: 13,7 cm
- Genişlik: 14,7 cm



Yayın tarihi: 2025-09-17
Sürüm: 0.313

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com