

PHILIPS

Spot 50W PAR16
GU10

Smart LED

Dim edilir akıllı ampul

En fazla 345 lümen

Kolay tak ve çalıştır özelliği

Uygulama veya ses ile kontrol edin



8720169296800



Günlük yaşamınız için akıllı aydınlatma

Konforunuza ve sağlığınıza ışık tutun! Bu akıllı spotlar, bildiğiniz ve sevdiğiniz standart GU10 şekline sahiptir ve gerçek cam lensleri de ekstra zarafet katar. Ayrıca size standartların çok dışında bir şey sunar: tüm ihtiyaçlarınıza ve ruh halinize göre ayarlanabilir beyaz ışık. Işığı ayarlayarak ev hayatınızı en iyi ve en konforlu şekilde yaşamınızı sağlayın: İşlerinize odaklanmanız gerektiğinde soğuk beyaz ışık, arkanıza yaslanıp rahatlamak istediğinizde ise konforlu bir his veren sıcak beyaz ışık programlayın. Tüm bunlara ek olarak spotu sesinizle, WiZ uzaktan kumandasıyla ve evde veya dışarıda olmanız fark etmeksizin WiZ uygulamasıyla kontrol edebilirsiniz. Philips Smart GU10 spotlar, bağlanmak için sahip olduğunuz Wi-Fi'ı kullanır. Hiçbir ek donanım, ağ ve kurulum gerekmez.

Kolay kurulum

- Kolay tak ve çalıştır özelliği

Akıllı kontrol

- Akıllı telefonunuzla her yerden kontrol edin

Akıllı özellikler

- Işığınızı programlarla otomatikleştirin
- Işığı otomatikleştirin. Connected by WiZ ürünleriyle çalışır

Iřık modları


- Milyonlarca renk ve dinamik ıřık modları
- Sođuk beyaz ıřık

Form faktörü

- Homojen ıřık dađılımı

Özellikler

Kolay tak ve çalıştır özelliği



WiZ, mevcut Wi-Fi yönlendiricinizle çalışır, ek ağ geçidi gerekli değildir. Yeni ışığınızı fişini takıp WiZ uygulamasını indirdiğinizde kullanmaya hazırsınız!

Dilediğiniz yerden kontrol edin



WiZ ışıklarınızı nerede olursanız olun akıllı telefonunuzla kontrol edin. Evden ayrılmadan önce ışıklarınızı açık bırakıp bırakmadığınız konusunda endişelenmenize gerek yok. WiZ uygulaması, iOS ve Android için sunulmaktadır

Işığınızı programlarla otomatikleştirin


Işıklarınızı günlük veya haftalık rutinlerinize göre otomatikleştirin. Işığınızı siz eve gelmeden önce açılacak şekilde programlayın ve ihtiyaç duymadığınızda kapalı tutun.

Işığınızı otomatikleştirin



Hareket algılamasına göre ışıkların açılıp kapanmasını veya ışık modunun değiştirilmesini ayarlayabilirsiniz. Tüm Connected by WiZ ürünleriyle çalışır.

Milyonlarca renk ve dinamik ışık modları



Evinizde inanılmaz bir atmosfer oluşturmak için milyonlarca renkten oluşan paletten seçim yapın. Dinamik ışık efektlerimizdeki ortamınızın ışıldamasını sağlayan küçük farkların keyfini çıkarın.

Soğuk beyaz ışık



Evinizi enerji veren, soğuk, beyaz ışıkla canlandırın. Günlük etkinliklerinize kolayca uyum sağlayan akıllı ışık.

Homojen ışık dağılımı



Yumuşak, parlak ışığı odanın her yerine eşit şekilde dağıtan bu ışıkla odanın her yerinde eşit parlak ışık elde edin.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: PAR16
- Soket: GU10
- Cam türü: Şeffaf
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Evet

Ampul boyutları

- Ağırlık: 0,05 kg

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Işın açısı: 36
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): ≥ 90
- Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
- Işık Renk Kategorisi: Tüm renkler
- Nominal ışık akısı: 345 lm
- Başlama süresi: < 0.5 s
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 73

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 40 mA

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169296800
- EOC: 872016929680000
- Ürün başlığı: PHI WFB 50W GU10 GLASS 922-65 RGB 1PF/6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.48
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 50 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): F
- Güç: 4,7 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 5

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 55 mm
- Toplam uzunluk: 55 mm
- Genel genişlik: 50 mm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000
- Nominal ışık akısı: 345 lm
- Nominal en yüksek yoğunluk: 550 cd
- Nominal güç: 4.7 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- EPREL Tescil Numarası: 1877832
- Akış ölçüm referansı: Narrow Cone

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler
- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169296800
- Net ağırlık: 0,05 kg
- Brüt ağırlık: 0,09 kg
- Yükseklik: 16 cm
- Uzunluk: 7 cm
- Genişlik: 7 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.218

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com