

PHILIPS


Rover Duvar Aplığı

Duvar Lambaları

2700 K

Pirinç

ClickFix; Su Geçirmez



8720169299375



Banyonuzu parlak bir şekilde aydınlatmak için şık LED ayna ışığı

Philips, tüm banyo aydınlatması ihtiyaçlarınız için ayna ışıkları sunar. Ayna ışıklarımız, sıçrayan suya karşı koruma sağlayarak nemli koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Gözünüze hoş gelen yumuşak sıcak beyaz LED ışık. Patentli Philips ClickFix kurulum sistemiyle dört kolay adımda kurulum yapın. Dayanıklılık ve görsel çekicilik için seçilmiş sağlam malzemelerden üretilmiştir.

Kolay kurulum

- ClickFix kolay montaj

İç mekan tarzınıza uyar

- Bunlar, diğer Philips banyo ışıklarıyla mükemmel şekilde uyumludur.

Çevreci aydınlatma çözümleri

- 25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü

Yüksek kaliteli ışıkla banyonuzda konfor

- Banyoda iyi görmek önemlidir

Yüksek kaliteli ışık

- EyeComfort – Gözünüzü yormayan ışık

Güvenlik

- Neme dayanıklılık

Dayanıklılık

- Yıllar sonra bile uzun ömürlü kalite

Özellikler

ClickFix kolay montaj

Patentli Philips ClickFix montaj sistemiyle dört kolay adımda kurulumunu yapın. Spot lambanızı kolayca ve kendiniz monte edin. Montaj ayağını tavana monte etmeniz ve kabloları bağlamanız yeterlidir. Düğmeye basıp lambanızı açabilirsiniz.

Geniş banyo aydınlatması portföyü

Philips, tüm banyo aydınlatması ihtiyaçlarınız için ayna ışıkları ve tavan spotları sunar.

25.000 saate kadar uzun kullanım ömrü



Güvenilir yüksek kaliteli LED ışık 25.000 saate kadar dayanır. Evinizde mükemmel ışık ortamını yaşarken yıllarca bakım endişenizin olmayacağını bilerek içiniz rahat olabilir.

İyi görmek önemlidir

Aynada iyi sonuçlar almak için iyi görmek şarttır, bu yüzden her lamba, öz güven sağlayan kişisel bakım için yüksek kaliteli ışık kaynağına sahiptir. Banyo aydınlatması serisi, sert olmadan bol aydınlatma sağlayan iyi kalitede ışık için en yeni enerji tasarruf teknolojisini kullanır.

EyeComfort – Gözünüzü yormayan ışık



Kalitesiz ışıklar göz yorgunluğuna neden olabilir. Çoğumuzun zamanını iç mekanlarda geçirdiği şu günlerde, evinizi düzgün bir şekilde aydınlatmanız her zamankinden daha önemli. Ürünlerimiz EyeComfort gereksinimlerini yerine getirmek için titreşim, stroboskobik efekt, parlama, renk işleme ve dimleme efektleri dahil en sıkı test kriterlerini karşılar. Bu Philips LED aydınlatma armatürü sadece gözü yormayan ışık sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanım ömürleri boyunca bu şekilde kalarak on yıldan fazla süre boyunca sürekli ışık kalitesi, çıkış ve renk sağlar.

Neme dayanıklılık

Neme dayanıklılık, bu ürünü banyolarda, mutfaklarda, balkonlarda ve nemin göz önünde bulundurulduğu diğer alanlarda güvenle kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Dayanıklı ve uzun ömürlü

Dayanıklılık ve görsel çekicilik için seçilmiş sağlam malzemelerden üretilmiştir. Uzun ömürlü performans için üretilmiştir. Kurun ve uzun kullanım ömrünün sonuna kadar unutun; değiştirme zahmetine girmeyin. Yüksek kaliteli malzemeler, dayanıklılığı garantilemek için UV fırınlama, yüksek sıcaklık ve diğer dayanıklılık testlerine tabi tutulur

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: Pirinç
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- click!FIX montaj: Evet
- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 146

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Banyo, Salon
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Duvar Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: ClickFix, Su Geçirmez

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 37 mA

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Güç: 5

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 0,29 kg
- Genel yükseklik: 72 mm
- Toplam uzunluk: 442 mm
- Genel genişlik: 50 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 730
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Sıcak Beyaz ışık
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Hayır
- Birlikte verilen ışık kaynağının enerji sınıfı: D
- IP koruma sınıfı kodu: IP44
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış
- Değiştirilebilir ışık kaynağı: Hayır
- Işık kaynağı sayısı: 1

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169299375
- Net ağırlık: 0,28 kg
- Brüt ağırlık: 0,36 kg
- Yükseklik: 46 cm
- Uzunluk: 7 cm
- Genişlik: 9 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.303

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com