

PHILIPS

Kapsül 28 W kapsül
G4

LED

2700 K

300 lm

15.000 saat



8720169300538



Sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller güzel ve sıcak beyaz ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizi için mükemmel bir alternatiftir.

Yüksek kaliteli ışık

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %80'e varan enerji tasarrufu

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Günlük kullanım için basit LED

Özellikler

Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık



Bu ampul 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size rahatlamak için mükemmel olan sıcak, sakin bir

atmosfer sağlar. Bu 2700 K ışık ev aydınlatma tasarımı için idealdir.

%80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Günlük Kullanım İçin Basit LED

Philips'in günlük LED'i temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için mükemmel bir ampuldür. Philips LED'den beklediğiniz güzel ışığı ve güvenilir performansı uygun bir fiyata sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit kapsül
- Soket: G4
- Lamba Kaplaması: Şeffaf
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Şeffaf Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 300 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 125 lm/W

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169300538
- EOC: 872016930053800
- Ürün başlığı: LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: AC Electronic 12 V
- Watt eşdeğeri: 28 W
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): E
- Güç Tüketimi: 2,4 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 3

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 38 mm
- Toplam uzunluk: 38 mm
- Genel genişlik: 12 mm

Teknik özellikler

- Frekans: -
- EPREL Tescil Numarası: 1879161
- kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir mi? No

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169300538
- Net ağırlık: 0 kg
- Brüt ağırlık: 0,01 kg
- Yükseklik: 12,7 cm
- Uzunluk: 2,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2025-09-13
Sürüm: 0.247

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com