

PHILIPS

Kapsül 25 W G9 G9

LED

2700 K

220 lm

15.000 saat



8720169301634



Sıcak beyaz LED ışığı deneyimleyin

Philips LED ampuller güzel ve sıcak beyaz ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar. Saf ve zarif tasarımıyla bu ampul, geleneksel buzlu ampullerinizi için mükemmel bir alternatiftir.

Yüksek kaliteli ışık

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- %80'e varan enerji tasarrufu

Eviniz için ideal ışığı sağlayın

- Günlük kullanım için basit LED

Özellikler

Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık



Bu ampul 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size rahatlamak için mükemmel olan sıcak, sakın bir

atmosfer sağlar. Bu 2700 K ışık ev aydınlatma tasarımı için idealdir.

%80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Günlük Kullanım İçin Basit LED

Philips'in günlük LED'i temel aydınlatma ihtiyaçlarınız için mükemmel bir ampuldür. Philips LED'den beklediğiniz güzel ışığı ve güvenilir performansı uygun bir fiyata sunar.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Sabit küre
- Soket: G9
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba Malzemesi: Plastik

Dayanıklılık

- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Entegre LED: Evet

Işık özellikleri

- Işın açısı: 320
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Nominal ışık akısı: 220 lm
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 115

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169301634
- EOC: 872016930163400
- Ürün başlığı: LED 25W G9 WW RF ND SRT6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: AC 220-240 V
- Watt eşdeğeri: 25
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): E
- Güç: 1,9
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 2

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 43 mm
- Toplam uzunluk: 43 mm
- Genel genişlik: 14 mm

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Ampul teknolojisi: LED
- EPREL Tescil Numarası: 1932582

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169301634
- Net ağırlık: 0,01 kg
- Brüt ağırlık: 0,01 kg
- Yükseklik: 12,7 cm
- Uzunluk: 2,5 cm
- Genişlik: 6,3 cm



Yayın tarihi: 2026-07-04
Sürüm: 0.245

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com