

PHILIPS

Akıllı LED G95 Ampul,
E27 Taban, 1055 lm

Smart LED

Ayarlanabilir beyaz ışık

Loş dim etme

Akıllı otomasyonlar

Uygulama veya ses ile kontrol
edin



8720169303058



Daha akıllı ev aydınlatması

Odaklanmayı artıran soğuk tonlardan (6500 K) sıcak ve huzur veren tonlara (2700 K) kadar kolayca ayarlayabileceğiniz beyaz ışıkla aydınlatma sisteminizde tam kontrolün keyfini çıkarın. Parlaklığı tam yoğunluktan %1'e kadar düşürerek her etkinlik için mükemmel ortamı yaratın. Yerleşik otomasyonlar ise ışıklarınızın günlük rutininizi izlemesini sağlar.

Akıllı kontrol

- Connected by WiZ
- Akıllı kontrol

Akıllı özellikler

- SpaceSense hareket algılama
- Akıllı otomasyonlar

Akıllı cihazlar

- Mater onaylı

Işık modları

- Beyaz ışık ayarlama
- Loş dim etme

Özellikler

Connected by WiZ



Işıklarınızı WiZ uygulaması, aksesuarlar veya akıllı ev asistanınız üzerinden sesli komutlarla kontrol edin; Alexa ve Google Home ile uyumludur.

Akıllı kontrol



Işıklarınızı WiZ uygulaması, aksesuarlar veya akıllı ev asistanınızdaki sesli komutlar ile kontrol edin; Alexa ve Google Home ile uyumludur.

SpaceSense hareket algılama



Işıklarınızı, entegre SpaceSense teknolojisini kullanarak odaya girdiğinizde otomatik açılan hareket sensörlerine dönüştürün. İki veya daha fazla Connected by WiZ ışığı veya cihazı bunun için yeterli.

Akıllı otomasyonlar



Işıkları günlük rutininizle eş zamanlı çalışacak şekilde programlayın; uyandığınızda otomatik olarak yanmalarını veya evde kimse yokken enerji tasarrufu için sönmelerini sağlayın.

Mater onaylı



Tercih ettiğiniz akıllı ev asistanı ile istediğiniz biçimde kontrol edin. Alexa, Google Home ve Apple Home ile sorunsuz entegrasyon için Matter uyumlu.

Beyaz ışık ayarlama



Görünürlük ve odaklanmayı artıran soğuk, mavimsi tonlardan akşamları rahatlamak için yumuşak ve daha sıcak tonlara (CCT aralığı 2200 K-6500 K) kolayca geçiş yapın.

Loş dim etme



Ne yapıyor olursanız olun doğru ışık seviyesine ulaşmak için ışığınızı sorunsuz bir şekilde tam parlaklıktan %1'e kadar dimleyin.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: G95
- Soket: E27
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Kısılabilir: Evet

Ampul boyutları

- Ağırlık: 0,09 kg

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 25 yıl
- lumen bakım faktörü: 70%
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Ortam sıcaklığı aralığı: -20 ila +45 °C
- Nominal kullanım ömrü: 25.000

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Renginizi seçin: Evet
- Tamamen su geçirmez: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Güneş Enerjisi: Hayır
- Warm glow kısılabilir lamba: Hayır

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2200-6500 K
- Işık Renk Kategorisi: Ayarlanabilir beyaz
- Nominal ışık akısı: 1055 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 95

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Yemek Odası, Oturma Odası, Çocuk odası
- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 75 mA

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Ürün başlığı: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: AC 220-240 V
- Enerji Verimliliği Etiket (EEL): F
- Güç: 11 W
- Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.: 11

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Genel yükseklik: 13,9 mm
- Toplam uzunluk: 13,9 mm
- Genel genişlik: 9,5 mm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 25.000
- Nominal ışık akısı: 1055 lm
- Nominal güç: 11 W

Servis

- Garanti: 2 yıl

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60
- Çap: 95 mm
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- EPREL Tescil Numarası: 2566750
- Akış ölçüm referansı: Sphere

Ampul

- Çap: 95 mm
- Yükseltilebilir yazılım: Evet

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Belirlenmiş destek dönemi: Minimum of 60 months after introduction date
- Maksimum aksesuar sayısı: 9999
- Uyumlu işletim sistemleri: iOS, Android
- İletişim protokolü: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Üçüncü taraf sistemlerle uyumluluk: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT,

Matter, Samsung Smartthings, Siri Kestirmeler

- Matter işlevselliği: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169303058
- Net ağırlık: 0,1 kg
- Brüt ağırlık: 0,21 kg
- Yükseklik: 18,5 cm
- Uzunluk: 10,5 cm
- Genişlik: 10,5 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.315

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com