

PHILIPS

Olas Lambalı Tavan
Vantilatörü 32 (Fan) + 24
(Işık) W

Tavan Vantilatörü
Lambaları

3000/4300/6500 K

Siyah

Uzaktan Kumanda

8720169370012



Sessiz, rahat bir esintiyle dinamik Işık

Philips LED tavan vantilatörü lambası, dim edilebilir ve özelleştirilebilir beyaz ışığı geniş kanatlı tavan vantilatörünün konforuyla birleştirerek yoğun bir hava akışı sağlar. SceneSwitch ışık ayarları ve uzaktan kumanda ile herhangi bir alanda mükemmel atmosferi kolayca yaratın.

Denemesi kolay

- Yıl boyunca kullanıma sahip olun

Ortam yaratan ışık efekti

- Parlak ama rahat tavan lambası

Kontrol

- Uzaktan kumanda, tavan vantilatörü ve ışığın tüm işlevlerinin kolayca kontrol edilmesini sağlar. Işığı veya fanı açın ya da kapatın, üç fan hızından birini seçin, SceneSwitch ışık ayarları arasında geçiş yapın, Flashlight özelliğini kullanın veya beş zamanlayıcıdan birini ayarlayın.

Özellikler

Yıl boyunca kullanıma sahip olun

Hem yaz hem de kış için çalışma modları ile tüm yıl boyunca alanınızda hava sirkülasyonu için en iyi ayarları elde edeceksiniz.

Parlak ama rahat tavan lambası

Philips LED tavan vantilatörü ışığı, eviniz için, ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda veya duvar anahtarıyla kontrol edebileceğiniz, son derece parlak ancak rahat bir ışık sunar.

Uzaktan kumanda dahildir

Uzaktan kumanda, tavan vantilatörünün ve ışığın tüm işlevlerinin kolayca kontrol edilmesini sağlar. Işığı veya fanı açın ya da kapatın, üç fan hızından birini seçin, SceneSwitch ışık ayarları veya zamanlayıcılar arasında geçiş yapın.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah
- Malzeme: Metal

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 20 yıl
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Nominal kullanım ömrü: 20.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabılır: Evet
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Evet

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700-4000-6500 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: 2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 110 lm/W

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası, Yemek Odası, Ofis
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Vantilatörü Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Uzaktan Kumanda

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 280 mA
- Hava Akışı: 11.900 m³/h

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 5,5 kg
- Genel yükseklik: 310 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Çap: 1.320 mm
- Armatürün toplam lumen çıkışı: 2650@4300K
- Işık rengi: 3000/4300/6500
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- Armatür kısılabilirliği: Evet
- IP koruma sınıfı kodu: IP20 | Parmak erişimine korumalı
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8720169370012
- Net ağırlık: 5,5 kg
- Brüt ağırlık: 8,2 kg

- Yükseklik: 24,1 cm
- Uzunluk: 69,5 cm
- Genişlik: 37 cm



Yayın tarihi: 2025-09-24
Sürüm: 0.210

© 2025 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com