

PHILIPS

Tynl Lambalı Tavan Vantilatörü

Tavan Vantilatörü
Lambaları

2700-5500K

Beyaz

Dim edilebilir; Uzaktan
Kumanda; Ayarlanabilir Beyaz

8721103095909



Karartılabilir LED ışıklı katlanabilir kanatlı tavan vantilatörü

Philips [Tynl /Solr] LED ışıklı katlanabilir kanatlı tavan vantilatörü, iç mekanlarınızı aydınlatırken serinleten bir hava akışı da sunar. Evdeki aktivitenize uygun olarak, maksimum 150 m³/dk. hava akış hacmine kadar altı farklı fan hızı seçeneğinden birini tercih edin. Çift taraflı fan kanatları sağlam kontrplaktan yapılmıştır ve binlerce saatlik kullanımdan sonra bile şekillerini deforme olmadan korurlar. Renk değiştirmek için fan kanatlarını çevirmeniz yeterli; beyazdan açık ahşap rengine veya siyahtan koyu ahşap rengine geçebilirsiniz. %10'a kadar pürüzsüz dim etme ve beyaz ışığın üç tonuyla ortamı anında değiştirin: sıcak beyaz (2700 K), soğuk beyaz (4000 K) ve soğuk gün ışığı (5500 K). Geliştirilmiş RF tabanlı uzaktan kumandamız, LED ışıklı tavan vantilatörünü evinizin herhangi bir yerinden kolayca kontrol etmenizi sağlar; kumandayı fana doğrultmanıza gerek yok.

Üstün kalite

- Sessiz çalışma

Kontrol

- Sezgisel uzaktan kumanda
- Dim edilebilir, 3 farklı beyaz ışık tonu sunar

Dayanıklılık

- Güçlü hava akışı
- Ayarlanabilir fan hızı
- İki hava akışı yönü

Güvenlik ve Dayanıklılık

- Güvenli ve uzun ömürlü

Özellikler

Sessiz çalışma

Sessiz DC motor (<50 dB; buzdolabının uğultusundan daha az) uykunuzu bölmez veya konsantre olmanız gerektiğinde dikkatinizi dağıtmaz; sağlam tavan montajı sallanmayı en aza indirir

Sezgisel uzaktan kumanda

Sezgisel RF tabanlı uzaktan kumandamız ile LED ışıklı tavan vantilatörünü evinizin herhangi bir yerinden kolayca kontrol edebilirsiniz; kumandayı vantilatöre doğrultmanız gerekmez.

Dim edilebilir, 3 farklı beyaz ışık tonu sunar

Bu Philips LED ışıklı tavan vantilatörleri, %10'a kadar kademeli karartma özelliği sunar; sıcak beyaz ışık (3000 K), soğuk beyaz ışık (4300 K) veya soğuk gün ışığı (6500 K) seçeneklerinden birini tercih ederek her an için doğru ortamı oluşturabilirsiniz.

Güçlü hava akışı

Tavan vantilatörümüz, güçlü DC motoru ve güçlü hava akışı sağlayan optimize edilmiş vantilatör kanadı tasarımı ile hızlı ve etkili soğutma sağlar.

Ayarlanabilir fan hızı

Philips tavan vantilatörleri, altı farklı fan hızı seçeneği sunarak hava akışını yaptığınız aktivitelere veya mevsime göre tam olarak ayarlamaya olanak tanır.

İki hava akışı yönü

DC motor, yıl boyunca kullanım için ileri ve geri hava akışı yönlerine olanak tanır: yazın soğutma, kışın sıcak hava sirkülasyonu.

Güvenli ve uzun ömürlü

Philips LED ışıklı tavan vantilatörünüzü bir kez kurun ve yıllarca güvenli, sorunsuz konforun tadını çıkarın; darbelere, yangına ve günlük aşınmaya karşı sizi korumak için uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Metal, Plastik

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Evet

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700-5500
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 128

Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı:: Yatak odası, Oturma Odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Vantilatörü Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, Uzaktan Kumanda, Ayarlanabilir Beyaz

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 330 mA
- Hava Akışı: 7.980 m³/h
- Vantilatör verimliliği: 249

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.9

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Net ağırlık: 5,3 kg
- Genel yükseklik: 38 mm

Servis

- Garanti: 5 yıl

Teknik özellikler

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 4500 @4000K
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

Ampul

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

Desteklenenler

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8721103095909
- Net ağırlık: 5,3 kg
- Brüt ağırlık: 8,9 kg
- Yükseklik: 29,4 cm
- Uzunluk: 55,7 cm
- Genişlik: 55,7 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08
Sürüm: 0.244

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com