

# PHILIPS

## Bliss Lambalı Tavan Vantilatörü


Tavan Vantilatörü  
Lambaları

2700-6500 K

Beyaz

Dim edilebilir; Uzaktan  
Kumanda; Ayarlanabilir Beyaz

8721103096029



## Karartılabilir ve ayarlanabilir LED ışıklı katlanabilir kanatlı tavan vantilatörü

Philips Bliss LED ışıklı katlanabilir kanatlı tavan vantilatörü, iç mekanlarınızın tüm gün ve tüm yıl boyunca aydınlık, konforlu ve şık görünmesini sağlar. Optimize edilmiş aerodinamik fan kanadı tasarımı, güçlü hava hacmi ve iki hava akışı yönüyle tavan vantilatörümüz, yazın hızlı soğutma ve kışın havayı etkili bir şekilde dolaştırma sağlayarak tutarlı performans sunar. Sessiz motoru uykunuzu veya konsantrasyonunuzu bozmaz ve sağlam tavan montajı ve mükemmel ağırlık dengesine sahip fan kanatları sallanmayı en aza indirir. Işık, Philips'ten beklediğiniz yüksek ışık kalitesi ve ayarlanabilirliği sunar. Yumuşak dim etme (%5'e kadar) ve sıcak beyazdan (3000 K) soğuk gün ışığına (6500 K) kadar ile ayarlanabilir beyaz ışıkla her an için mükemmel ortamı oluşturun. Geliştirilmiş RF tabanlı uzaktan kumandamız, LED ışıklı tavan vantilatörünü evinizin herhangi bir yerinden kolayca kontrol etmenizi sağlar; kumandayı fana doğrultmanıza gerek yok.

### Kolay kurulum

- Kolay kurulum

**Üstün kalite**

- Sessiz çalışma

**Kontrol**

- Sorunsuz bir şekilde ayarlanabilen ortam
- Sezgisel uzaktan kumanda

**Dayanıklılık**

- Güçlü hava akışı
- Ayarlanabilir fan hızı
- İki hava akışı yönü

# Özellikler

## Kolay kurulum

Yeni mekanik tasarım, kurulum sürecini 16 adımdan yalnızca 8 kolay adıma indirerek zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

## Sessiz çalışma

Sessiz DC motor (<50 dB; buzdolabının uğultusundan daha az) uykunuzu bölmez veya konsantre olmanız gerektiğinde dikkatinizi dağıtmaz; sağlam tavan montajı sallanmayı en aza indirir

## Sorunsuz bir şekilde ayarlanabilen ortam

Philips LED ışıklı tavan vantilatörleri, %5'e kadar kademeli karartma ve sıcak beyazdan (3000 K) soğuk gün ışığına (6500 K) kadar ayarlanabilir beyaz ışık sunarak her an için mükemmel ortamı yaratmanıza oluşturmanıza olanak tanır.

## Sezgisel uzaktan kumanda

Sezgisel RF tabanlı uzaktan kumandamız ile LED ışıklı tavan vantilatörünü evinizin herhangi bir yerinden kolayca kontrol edebilirsiniz; kumandayı vantilatöre doğrultmanız gerekmez.

## Güçlü hava akışı

Tavan vantilatörümüz, güçlü DC motoru ve güçlü hava akışı sağlayan optimize edilmiş vantilatör kanadı tasarımı ile hızlı ve etkili soğutma sağlar.

## Ayarlanabilir fan hızı

Philips tavan vantilatörleri, altı farklı fan hızı seçeneği sunarak hava akışını yaptığınız aktivitelere veya mevsime göre tam olarak ayarlamaya olanak tanır.

## İki hava akışı yönü

DC motor, yıl boyunca kullanım için ileri ve geri hava akışı yönlerine olanak tanır: yazın soğutma, kışın sıcak hava sirkülasyonu.

# Teknik Özellikler

## Ampul özellikleri

- Kullanım amacı: İç mekan
- Kısılabilir: Evet

## Tasarım ve kaplama

- Renk: White
- Malzeme: Plastik

## Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 yıl
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 15.000
- Nominal kullanım ömrü: 15.000

## Çevresel

- Ürünün atılması: (Ekonomik) kullanım ömrü sonunda ürünü yerel kurallara uygun şekilde atın, ancak ürünü normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

## Ekstra özellik/aksesuar dahildir

- Uzaktan kumandayla kısılabilir: Hayır
- Entegre LED: Evet
- Uzaktan kumanda dahildir: Evet

## Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700-6500 K
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: <2
- Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 128

## Çeşitli

- Özellikle şunlar için tasarlandı: Yatak odası, Oturma Odası
- Tarz: Çağdaş
- Tip: Tavan Vantilatörü Lambaları
- Göz Konforu: Evet
- LED Yenilikleri: EyeComfort
- Ekstra Özellikler: Dim edilebilir, Uzaktan Kumanda, Ayarlanabilir Beyaz

**Diğer özellikler**

- Lamba akımı: 310 mA
- Hava Akışı: 7.980 m<sup>3</sup>/h
- Vantilatör verimliliği: 285

**Ürün boyutları ve ağırlığı**

- Net ağırlık: 6,2 kg
- Genel yükseklik: 29 mm

**Servis**

- Garanti: 5 yıl

**Teknik özellikler**

- Armatürün toplam lumen çıkışı: 4500 @4000K
- Ampul teknolojisi: LED
- Işık rengi: Beyaz ışık ayarlama
- Şebeke elektriği: AC 220-240
- IP koruma sınıfı kodu: IP20
- Koruma sınıfı: Sınıf I - Topraklanmış

**Ampul**

- Yükseltilebilir yazılım: Hayır

**Desteklenenler**

- Efektler özelliği ile uyumlu: No
- Belirlenmiş destek dönemi: Not applicable
- Uyumlu işletim sistemleri: Uygulanamaz

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı**

- EAN/UPC - ürün: 8721103096029
- Net ağırlık: 6,2 kg
- Brüt ağırlık: 9,86 kg
- Yükseklik: 29,1 cm
- Uzunluk: 55,9 cm
- Genişlik: 55,9 cm



Yayın tarihi: 2026-07-08  
Sürüm: 0.256

© 2026 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)